

DA 2628

Exaustor de encastrar
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



- Design personalizado: exaustor totalmente integrado com 1180 mm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Potente: 640 m³/h no nível Booster
- Economizador e silencioso: motor ECO potente
- Elegante e eficiente: painéis de sucção envolvente

A⁺

Código EAN: 4002515935491 / Número de material: 10751290 /
Número de material antigo: 28262855D

Tipo de construção	
Exaustor de encastrar	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Saída de ar
Design	
Cor	Aço inox
Exaustão periférica multizona	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
App Miele@mobile	•
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Indicador de saturação do filtro de gorduras programável	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	26,8
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	26,8
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	4
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	3 x 4,5 W
Intensidade da luz em Lx	700 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	200
Potência de exaustão nível 2 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	300
Potência de exaustão nível 3 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	400
Potência de exaustão nível Booster (m ³ /h)	640
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	36,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	44,0

DA 2628

Exaustor de encastrar

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002515935491 / Número de material: 10751290 /

Número de material antigo: 28262855D

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 51,0

Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 62,0

Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa) 22,0

Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13 30,0

Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13 37,0

Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13 48,0

Segurança

Desativação de segurança •

Caraterísticas técnicas

Largura do corpo do exaustor em mm 1180

Altura do corpo do exaustor em mm 63

Profundidade do corpo do exaustor em mm 293

Distância mínima sobre placas elétricas em mm 450

Peso líquido em kg 15,0

Comprimento do cabo elétrico em m 1,5

Ficha de segurança •

Distância mínima a placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm 650

Potência máxima instalada em kW 0,09

Tensão em V 230

Fusível em A 10

Número de fases 1

Frequência em Hz 50

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima •

Ligação à saída de ar em cima e atrás •

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150

Combinação com placa Miele com Wi-Fi recomendável

Acessórios fornecidos

Válvula antirretorno •


Acessórios que podem ser adquiridos

Filtro de carvão ativado Nein

DA 2628

Exaustor de encastrar

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



DA 2628, stainless steel – Integrated cooker hood
(Installation drawing)