

DA 2698

Exaustor de encastrar
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



- Design personalizado: exaustor totalmente integrado com 880 mm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Potente: 640 m³/h no nível Booster
- Economizador e silencioso: motor ECO potente
- Elegante e eficiente: painéis de sucção envolvente



Código EAN: 4002515935576 / Número de material: 10751480 /
Número de material antigo: 28269835D

Tipo de construção	
Exaustor de encastrar	•
Construção e design	
Cor	Branco brilhante
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Filtro de carvão ativo especial	DKF 19-P
Design	
Exaustão periférica multizona	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
App Miele@mobile	•
Tempo de funcionamento continuado 5/15 min.	•
Desativação do nível Booster programável	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Indicador de saturação do filtro de gorduras programável	•
Indicador de saturação do filtro de carvão ativo programável	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	28,6
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	28,6
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	2
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	4 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	650 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	200
Potência de exaustão nível 2 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	300
Potência de exaustão nível 3 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	400
Potência de exaustão nível Booster (m ³ /h)	640

DA 2698

Exaustor de encastrar

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002515935576 / Número de material: 10751480 /
Número de material antigo: 28269835D

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	36,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	44,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	51,0
Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	62,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa)	22,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13	37,0
Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	48,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	135
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	220
Potência de exaustão nível Booster (m³/h) conforme EN 61591	535
Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	365
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	47,0
Pot. sonora nível Booster (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	74,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	55,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	62,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	32,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	41,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	48,0
Pressão sonora nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13	59,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do corpo do exaustor em mm	880
Altura do corpo do exaustor em mm	63
Profundidade do corpo do exaustor em mm	293
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	450
Peso líquido em kg	14,0
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Distância mínima a placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,09
Tensão em V	230

DA 2698

Exaustor de encastrar

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002515935576 / Número de material: 10751480 /
Número de material antigo: 28269835D

Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima	•
Ligação à saída de ar em cima e atrás	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	recomendável

Acessórios fornecidos

Válvula antirretorno	•
----------------------	---

Acessórios que podem ser adquiridos

Filtro de carvão ativado	Nein
--------------------------	------

