

DA 2578

Exaustor de encastrar
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



- Design personalizado: exaustor totalmente integrado com 702 mm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Potente: 600 m³/h no nível Booster
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Limpeza simples e segura: Miele CleanCover

A

Código EAN: 4002515935460 / Número de material: 10751660 /
Número de material antigo: 28257855D

Tipo de construção	
Exaustor de encastrar	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUU 151
Filtro de carvão ativo especial	DKF 15-P
Design	
Cor	Aço inox
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
App Miele@mobile	•
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Indicador de saturação do filtro de gorduras programável	•
Indicador de saturação do filtro de carvão ativo programável	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	51,7
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	51,7
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	2
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	2 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	300 lx
Temperatura da cor em K	3000 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente alternada (motor AC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	250
Potência de exaustão nível 2 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	300
Potência de exaustão nível 3 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	360
Potência de exaustão nível Booster (m ³ /h)	600
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	47,0

DA 2578

Exaustor de encastrar

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002515935460 / Número de material: 10751660 /

Número de material antigo: 28257855D

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	51,0
---	------

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	56,0
---	------

Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	67,0
--	------

Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa)	32,0
--	------

Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	37,0
---	------

Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	41,0
---	------

Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	52,0
--	------

Recirculação de ar

Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	200
---	-----

Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	250
---	-----

Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	320
---	-----

Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	530
--	-----

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	55,0
---	------

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	59,0
---	------

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	63,0
---	------

Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	72,0
--	------

Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	39,0
--	------

Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	44,0
--	------

Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	48,0
--	------

Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	57,0
---	------

Segurança

Desativação de segurança	•
--------------------------	---

Caraterísticas técnicas

Largura do corpo do exaustor em mm	702
------------------------------------	-----

Altura do corpo do exaustor em mm	50
-----------------------------------	----

Profundidade do corpo do exaustor em mm	402
---	-----

Distância mínima sobre placas eléctricas em mm	450
--	-----

Peso líquido em kg	11,6
--------------------	------

Comprimento do cabo eléctrico em m	1,5
------------------------------------	-----

Ficha de segurança	•
--------------------	---

Distância mínima a placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
---	-----

Potência máxima instalada em kW	0,22
---------------------------------	------

Tensão em V	230
-------------	-----

Fusível em A	10
--------------	----

Número de fases	1
-----------------	---

Frequência em Hz	50
------------------	----

DA 2578

Exaustor de encastrar

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002515935460 / Número de material: 10751660 /
Número de material antigo: 28257855D

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima

•

Ligação à saída de ar em cima e atrás

•

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm

150

Combinação com placa Miele com Wi-Fi

recomendável

Acessórios fornecidos

Válvula antirretorno

•


Acessórios que podem ser adquiridos

Filtro de carvão ativado

Ja

DA 2578

Exaustor de encastrar
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



DA2578 (Installation drawing)