

## DA 7198 W Triple Black

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



- Design exclusivo com 3 placas de vidro convexas com 880 mm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Eficiência energética e iluminação uniforme com 2 lâmpadas LED
- Potente: 600 m<sup>3</sup>/h no nível Booster
- Economizador e silencioso: motor ECO potente

A+

Código EAN: 4002515976012 / Número de material: 10812200 /  
Número de material antigo: 28719840IB

<b>Tipo de construção</b>	
Exaustor de parede	•
<b>Modos de funcionamento</b>	
Tipo de condução do ar	Convertível
Filtro de carvão ativo especial	DKF 11-P
<b>Design</b>	
Cor	Preto obsidiana
<b>Conforto de utilização</b>	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
App Miele@mobile	•
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Indicador de saturação do filtro de gorduras programável	•
Indicador de saturação do filtro de carvão ativo programável	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	26
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	26,0
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B
<b>Sistema de filtragem</b>	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	1
<b>Iluminação</b>	
LED	•
Quantidade x Watt	2 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	390 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
<b>Ventilador</b>	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
<b>Saída de ar</b>	
Potência de exaustão nível 1 (m <sup>3</sup> /h) conforme a norma EN 61591	160
Potência de exaustão nível 2 (m <sup>3</sup> /h) conforme a norma EN 61591	260
Potência de exaustão nível 3 (m <sup>3</sup> /h) conforme a norma EN 61591	375
Potência de exaustão nível Booster (m <sup>3</sup> /h)	600
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	40,0

## DA 7198 W Triple Black

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002515976012 / Número de material: 10812200 /  
Número de material antigo: 28719840IB

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	51,0
---	------

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	60,0
---	------

Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	72,0
--	------

Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa)	25,0
--	------

Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	36,0
---	------

Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	45,0
---	------

Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	57,0
--	------

### Recirculação de ar

Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	85
---	----

Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	165
---	-----

Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	265
---	-----

Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	375
--	-----

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	46,0
---	------

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	57,0
---	------

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	66,0
---	------

Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	75,0
--	------

Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13)	31,0
---	------

Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13)	42,0
---	------

Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13)	51,0
---	------

Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13)	61,0
--	------

### Segurança

Desativação de segurança	•
--------------------------	---

Vidro de segurança temperado (ESG)	•
------------------------------------	---

### Caraterísticas técnicas

Altura total com saída de ar e motor externo em mm	440
--	-----

Altura total com circulação de ar e motor externo em mm	440
---	-----

Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	440
---	-----

Largura do corpo do exaustor em mm	880
------------------------------------	-----

Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	440
---	-----

Altura do corpo do exaustor em mm	440
-----------------------------------	-----

Altura total da circulação de ar mín. em mm	440
---	-----

Profundidade do corpo do exaustor em mm	433
---	-----

Altura total da circulação de ar máx. em mm	440
---	-----

Distância mínima sobre placas elétricas em mm	450
---	-----

Distância mínima sobre placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
---	-----

Peso líquido em kg	21,0
--------------------	------

## DA 7198 W Triple Black

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002515976012 / Número de material: 10812200 /  
Número de material antigo: 28719840IB

Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Ligação fixa	•
Potência máxima instalada em kW	0,11
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
<b>Instruções de montagem</b>	
Ligação à saída de ar em cima	•
Ligação à saída de ar em cima e atrás	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	recomendável
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Válvula antirretorno	•
<b>Acessórios que podem ser adquiridos</b>	
Filtro de carvão ativado	Ja
Filtro carvão ativado regenerável	DKF 11-R
Chaminé	DADC 7000