

DA 7198 W Triple Grey  
Exaustor de parede  
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



- Design exclusivo com 3 placas de vidro convexas com 880 mm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Eficiência energética e iluminação uniforme com 2 lâmpadas LED
- Potente: 600 m<sup>3</sup>/h no nível Booster
- Motor ECO eficiente e muito silencioso



Código EAN: 4002515976029 / Número de material: 10812210 /  
Número de material antigo: 287198601B

Informações gerais	
Designação do modelo	DA 7198 W Triple Grey
N.º de mat. do fabricante	10812210
Número EAN	4002515976029
Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Tipo e design do aparelho	
Cor do aparelho	Cinza grafite
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Filtro de carvão ativo especial	DKF 11-P
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Comando eletrónico	•
Con@ctivity	Sim
Utilização	Teclas sensíveis ao toque com LED
App Miele@mobile	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Tempo de funcionamento continuado 5/15 min.	•
Níveis Booster	1
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Consumo anual de energia em kWh/ano	26
Motor ECO (motor CC)	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	26,0
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	1
Iluminação	
Quantidade x Watt	2 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	390 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Saída de ar	
Débito de ar nível 1 (m <sup>3</sup> /h) conforme EN 61591	160
Débito de ar nível 2 (m <sup>3</sup> /h) conforme EN 61591	260
Potência de exaustão no Nível 3 (m <sup>3</sup> /h) conforme EN 61591	375

## DA 7198 W Triple Grey

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002515976029 / Número de material: 10812210 /  
Número de material antigo: 287198601B

Potência de exaustão no nível Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) conforme EN 61591	600
Potência sonora no nível 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	40,0
Potência sonora no nível 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	51,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	60,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	72,0
Pressão sonora no nível 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	25,0
Pressão sonora no nível 2 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	36,0
Pressão sonora no nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	45,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	57,0
<b>Recirculação de ar</b>	
Potência de exaustão no nível 1 (m <sup>3</sup> /h) conforme EN 61591	85
Potência de exaustão no nível 2 (m <sup>3</sup> /h) conforme EN 61591	165
Potência de exaustão no nível 3 (m <sup>3</sup> /h) conforme EN 61591	265
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) conforme EN 61591	375
Potência sonora no nível 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	46,0
Potência sonora no nível 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	57,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	66,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	75,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	31,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	42,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	51,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	61,0
<b>Segurança</b>	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Largura do corpo do exaustor em mm	880
Altura total com saída de ar e motor externo em mm	440
Altura total para exaustores de funcionamento por recirculação de ar em mm	440
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	440
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	440
Altura do corpo do exaustor em mm	440
Altura total da circulação de ar mín. em mm	440
Profundidade do corpo do exaustor em mm	433

## DA 7198 W Triple Grey

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002515976029 / Número de material: 10812210 /  
Número de material antigo: 287198601B

Altura total da circulação de ar máx. em mm	440
Peso líquido em kg	21,0
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Ligação fixa	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Número de fases	1
Potência máxima instalada em kW	0,11
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Frequência em Hz	50
<b>Instruções de montagem</b>	
Ligação à saída de ar em cima	•
Ligação à saída de ar em cima e atrás	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	Recomendado
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Válvula antirretorno	•