

## DA 7198 W Triple Grey

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



- Design exclusivo com 3 placas de vidro convexas com 880 mm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Eficiência energética e iluminação uniforme com 2 lâmpadas LED
- Potente: 600 m<sup>3</sup>/h no nível Booster
- Economizador e silencioso: motor ECO potente

A<sup>+</sup>

Código EAN: 4002515976029 / Número de material: 10812210 /  
Número de material antigo: 28719860IB

<b>Tipo de construção</b>	
Exaustor de parede	•
<b>Modos de funcionamento</b>	
Tipo de condução do ar	Convertível
Filtro de carvão ativo especial	DKF 11-P
<b>Design</b>	
Cor	Cinza grafite
<b>Conforto de utilização</b>	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
App Miele@mobile	•
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Indicador de saturação do filtro de gorduras programável	•
Indicador de saturação do filtro de carvão ativo programável	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	26
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	26,0
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B
<b>Sistema de filtragem</b>	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	1
<b>Iluminação</b>	
LED	•
Quantidade x Watt	2 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	390 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
<b>Ventilador</b>	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
<b>Saída de ar</b>	
Potência de exaustão nível 1 (m <sup>3</sup> /h) conforme a norma EN 61591	160
Potência de exaustão nível 2 (m <sup>3</sup> /h) conforme a norma EN 61591	260
Potência de exaustão nível 3 (m <sup>3</sup> /h) conforme a norma EN 61591	375
Potência de exaustão nível Booster (m <sup>3</sup> /h)	600
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	40,0

DA 7198 W Triple Grey  
Exaustor de parede  
com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002515976029 / Número de material: 10812210 /  
Número de material antigo: 28719860IB

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 51,0

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 60,0

Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 72,0

Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa) 25,0

Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 36,0

Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 45,0

Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13 57,0

#### Recirculação de ar

Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591 85

Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591 165

Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591 265

Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591 375

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 46,0

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 57,0

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 66,0

Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 75,0

Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13 31,0

Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13 42,0

Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13 51,0

Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13 61,0

#### Segurança

Desativação de segurança •

Vidro de segurança temperado (ESG) •

#### Caraterísticas técnicas

Altura total com saída de ar e motor externo em mm 440

Altura total com circulação de ar e motor externo em mm 440

Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm 440

Largura do corpo do exaustor em mm 880

Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm 440

Altura do corpo do exaustor em mm 440

Altura total da circulação de ar mín. em mm 440

Profundidade do corpo do exaustor em mm 433

Altura total da circulação de ar máx. em mm 440

Distância mínima sobre placas elétricas em mm 450

Distância mínima sobre placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm 650

Peso líquido em kg 21,0

## DA 7198 W Triple Grey

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002515976029 / Número de material: 10812210 /  
Número de material antigo: 28719860IB

Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Ligação fixa	•
Potência máxima instalada em kW	0,11
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
<b>Instruções de montagem</b>	
Ligação à saída de ar em cima	•
Ligação à saída de ar em cima e atrás	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	recomendável
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Válvula antirretorno	•
<b>Acessórios que podem ser adquiridos</b>	
Filtro de carvão ativado	Ja
Filtro carvão ativado regenerável	DKF 11-R
Chaminé	DADC 7000