


M 500-1750 [G] LACO

Calandra a gás

com entrada e saída de roupa frontal e uma largura funcional de 1750 mm.



- Rendimento de 65.0 kg/h*, diâmetro do rolo de 500 mm, largura de trabalho 1750 mm
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado (opcional)
- Aquecimento uniforme do berço: queimador de gás modulador (opcional)
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho

* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 50 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.

Código EAN: 4002515961575 / Número de material: 10817520 /
Número de material antigo: 53501836D

Construção e modelo	
Modelo	Entrada e saída de roupa pela frente
Possibilidade de montagem na parede	•
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinzento-ferro
Diâmetro do rolo em mm	500
Largura de trabalho em mm	1750
Material do berço	Aço (LACO)
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.), Enrolamento de mola redonda
Pano da calandra	Pano ARAMID (opção), Tecido em poliéster
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para hospitais	•
Dados de potência	
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	65,0
Horas de funcionamento testadas	20000
Comando	
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	1,5
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	5,5
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	3N AC 380-420V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência de aquecimento a gás em KW	35,00
Potência total em kW	3,19
Fusível em A	16
Tensão especial (Opção)	•
Transportador de calor	
Bomba de circulação de óleo	•
Conteúdo de óleo em l	50
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	1265
Medida exterior, largura em mm	2590
Medida exterior, profundidade em mm	1125
Medida exterior, altura bruta em mm	1400
Medida exterior, largura bruta em mm	2900
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1400
Peso líquido em kg	1000
Peso bruto em kg	1030
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 µPa
Equipamento	
Queimadores a óleo (opcional)	•

M 500-1750 [G] LACO

Calandra a gás

com entrada e saída de roupa frontal e uma largura funcional de 1750 mm.



Código EAN: 4002515961575 / Número de material: 10817520 /

Número de material antigo: 53501836D

Conjunto de gás (opcional)	•
Válvula de 3 vias (opcional)	•
Mesa de saída prolongada (opção)	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•
Pedal de comutação (opcional)	•
Mesa de introdução (opcional)	•
Introdução de grampo Easy-Clamp (opcional)	•
Desenrolador de roupa	•
Caixa para roupa	•
Cobertura	•
Função de pausa	•
Velocidade da calandra avançada (opção)	•
Berço soldado a laser, flexível	•
Berço Air-Stream (opcional)	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Válvula de saída de ar regulável (opção)	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Coin Box (opcional)	•
Máquina de alimentação (opcional)	•
Dobragem (opcional)	•
Normas e certificados	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•