

## M 500-2000 [G] LACO

### Calandra a gás

com entrada e saída de roupa frontal e uma largura funcional de 2000 mm.



- Rendimento de 75.0 kg/h\*, diâmetro do rolo de 500 mm, largura de trabalho 2000 mm
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado (opcional)
- Aquecimento uniforme do berço: queimador de gás modulador (opcional)
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho

\* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 50 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.

Código EAN: 4002515961605 / Número de material: 10817530 /  
Número de material antigo: 53502036D

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Entrada e saída de roupa pela frente
Possibilidade de montagem na parede	•
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinza-ferro
Diâmetro do rolo em mm	500
Largura de trabalho em mm	2000
Material do berço	Aço (LACO)
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.), Enrolamento de mola redonda
Pano da calandra	Pano ARAMID (opção), Tecido em poliéster
<b>Aplicação</b>	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para hospitais	•
<b>Dados de potência</b>	
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	75,0
Horas de funcionamento testadas	20000
<b>Comando</b>	
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	1,5
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	5,5
Idiomas do visor configuráveis	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	3N AC 380-420V 50HZ
Potência de aquecimento a gás em KW	35,00
Potência total em kW	3,19
Fusível em A	16
Tensão especial (Opção)	•
<b>Transportador de calor</b>	
Bomba de circulação de óleo	•
Conteúdo de óleo em l	50
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura em mm	1265
Medida exterior, largura em mm	2840
Medida exterior, profundidade em mm	1125
Medida exterior, altura bruta em mm	1400
Medida exterior, largura bruta em mm	3200
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1400
Peso líquido em kg	1200
Peso bruto em kg	1230
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Equipamento</b>	
Queimadores a óleo (opcional)	•
Conjunto de gás (opcional)	•

## M 500-2000 [G] LACO

### Calandra a gás

com entrada e saída de roupa frontal e uma largura funcional de 2000 mm.



Código EAN: 4002515961605 / Número de material: 10817530 /  
Número de material antigo: 53502036D

Válvula de 3 vias (opcional)	•
Mesa de saída prolongada (opção)	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•
Pedal de comutação (opcional)	•
Mesa de introdução (opcional)	•
Introdução de grampo Easy-Clamp (opcional)	•
Desenrolador de roupa	•
Caixa para roupa	•
Cobertura	•
Função de pausa	•
Velocidade da calandra avançada (opção)	•
Berço soldado a laser, flexível	•
Berço Air-Stream (opcional)	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Válvula de saída de ar regulável (opção)	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Coin Box (opcional)	•
Máquina de alimentação (opcional)	•
Dobragem (opcional)	•
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•