


## M 500-3300 [G] LACO

### Calandra a gás

com entrada e saída de roupa frontal e uma largura funcional de 3300 mm.



- Rendimento de 125.0 kg/h\*, diâmetro do rolo de 500 mm, largura de trabalho 3300 mm
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado (opcional)
- Aquecimento uniforme do berço: queimador de gás modulador (opcional)
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser

\* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 50 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.

Código EAN: 4002515961742 / Número de material: 10817580 /  
Número de material antigo: 53503336D

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Entrada e saída de roupa pela frente
Possibilidade de montagem na parede	•
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinzento-ferro
Diâmetro do rolo em mm	500
Largura de trabalho em mm	3300
Material do berço	Aço (LACO)
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.), Enrolamento de mola redonda
Pano da calandra	Pano ARAMID (opção), Tecido em poliéster
<b>Aplicação</b>	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para hospitais	•
<b>Dados de potência</b>	
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	125,0
<b>Comando</b>	
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	1,5
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	5,5
Idiomas do visor configuráveis	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	3N AC 380-420V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência de aquecimento a gás em kW	52,00
Potência total em kW	3,19
Fusível em A	16
Tensão especial (Opção)	•
<b>Transportador de calor</b>	
Bomba de circulação de óleo	•
Conteúdo de óleo em l	50
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura em mm	1265
Medida exterior, largura em mm	4140
Medida exterior, profundidade em mm	1125
Medida exterior, altura bruta em mm	1400
Medida exterior, largura bruta em mm	4500
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1400
Peso líquido em kg	1600
Peso bruto em kg	1630
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Equipamento</b>	
Queimadores a óleo (opcional)	•
Conjunto de gás (opcional)	•

M 500-3300 [G] LACO

Calandra a gás

com entrada e saída de roupa frontal e uma largura funcional de 3300 mm.



Código EAN: 4002515961742 / Número de material: 10817580 /  
Número de material antigo: 53503336D

Válvula de 3 vias (opcional)	•
Mesa de saída prolongada (opção)	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•
Pedal de comutação (opcional)	•
Mesa de introdução (opcional)	•
Introdução de grampo Easy-Clamp (opcional)	•
Desenrolador de roupa	•
Caixa para roupa	•
Cobertura	•
Função de pausa	•
Velocidade da calandra avançada (opção)	•
Berço soldado a laser, flexível	•
Berço Air-Stream (opcional)	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Válvula de saída de ar regulável (opção)	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Coin Box (opcional)	•
Máquina de alimentação (opcional)	•
Dobragem (opcional)	•
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•