

D 500-3000 [G] LACO

Calandra a gás

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 3000 mm.



- Rendimento de 115.0 kg/h*, diâmetro do rolo de 500 mm, largura de trabalho 3000 mm
- Aquecimento uniforme do berço: queimador de gás modulador (opcional)
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado (opcional)

* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 50 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.

Código EAN: 4002515962015 / Número de material: 10817780 /
Número de material antigo: 53503035D

Construção e modelo	
Modelo	Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinza-ferro
Diâmetro do rolo em mm	500
Largura de trabalho em mm	3000
Material do berço	Aço (LACO)
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.), Enrolamento de mola redonda
Pano da calandra	Pano ARAMID (opção), Tecido em poliéster
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para hospitais	•
Dados de potência	
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	115,0
Comando	
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	1,5
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	5,5
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	3N AC 380-420V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência de aquecimento a gás em kW	52,00
Potência total em kW	3,19
Fusível em A	16
Tensão especial (Opção)	•
Transportador de calor	
Bomba de circulação de óleo	•
Conteúdo de óleo em l	50
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	1245
Medida exterior, largura em mm	3880
Medida exterior, profundidade em mm	1725
Medida exterior, altura bruta em mm	1400
Medida exterior, largura bruta em mm	4200
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1600
Peso líquido em kg	1475
Peso bruto em kg	1505
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 µPa
Equipamento	
Queimadores a óleo (opcional)	•
Conjunto de gás (opcional)	•

D 500-3000 [G] LACO

Calandra a gás

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 3000 mm.



Código EAN: 4002515962015 / Número de material: 10817780 /

Número de material antigo: 53503035D

Válvula de 3 vias (opcional)	•
Mesa de saída prolongada (opção)	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•
Pedal de comutação (opcional)	•
Mesa de introdução (opcional)	•
Introdução de grampo Easy-Clamp (opcional)	•
Desenrolador de roupa	•
Caixa para roupa	•
Retorno de roupa (opção)	•
Cobertura	•
Função de pausa	•
Berço soldado a laser, flexível	•
Berço Air-Stream (opcional)	•
Válvula de saída de ar regulável (opção)	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Coin Box (opcional)	•
Máquina de alimentação (opcional)	•
Dobragem (opcional)	•
Normas e certificados	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•