

## D 500-1750 [EL] LACO

### Calandra elétrica

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 1750 mm.



- Rendimento de 65.0 kg/h\*, diâmetro do rolo de 500 mm, largura de trabalho 1750 mm
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado (opcional)
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho
- Aquecimento uniforme do berço: sistema circulatório a óleo eficiente

\* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 50 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.

Código EAN: 4002515962039 / Número de material: 10817800 /  
Número de material antigo: 53501805D

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinza-ferro
Diâmetro do rolo em mm	500
Largura de trabalho em mm	1750
Material do berço	Aço (LACO)
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.), Enrolamento de mola redonda
Pano da calandra	Pano ARAMID (opção), Tecido em poliéster
<b>Aplicação</b>	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para hospitais	•
<b>Dados de potência</b>	
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	65,0
<b>Comando</b>	
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	1,5
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	5,5
Idiomas do visor configuráveis	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 380-420V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	30,00
Potência total em kW	33,19
Fusível em A	50
Tensão especial (Opção)	•
<b>Transportador de calor</b>	
Bomba de circulação de óleo	•
Conteúdo de óleo em l	90
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura em mm	1245
Medida exterior, largura em mm	2630
Medida exterior, profundidade em mm	1725
Medida exterior, altura bruta em mm	1400
Medida exterior, largura bruta em mm	2900
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1600
Peso líquido em kg	1000
Peso bruto em kg	1030
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Equipamento</b>	
Mesa de saída prolongada (opção)	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•

D 500-1750 [EL] LACO

Calandra elétrica

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 1750 mm.



Código EAN: 4002515962039 / Número de material: 10817800 /

Número de material antigo: 53501805D

Pedal de comutação (opcional)	•
Mesa de introdução (opcional)	•
Introdução de grampo Easy-Clamp (opcional)	•
Desenrolador de roupa	•
Caixa para roupa	•
Retorno de roupa (opção)	•
Cobertura	•
Função de pausa	•
Velocidade da calandra avançada (opção)	•
Berço soldado a laser, flexível	•
Berço Air-Stream (opcional)	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Válvula de saída de ar regulável (opção)	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Coin Box (opcional)	•
Máquina de alimentação (opcional)	•
Dobragem (opcional)	•
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•