

D 500-3300 [S] LACO

Calandra, Vapor

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 3300 mm.



- Rendimento de 112.0 kg/h*, diâmetro do rolo de 500 mm, largura de trabalho 3300 mm
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- Aquecimento uniforme do berço: sistema circulatório a óleo eficiente
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado (opcional)

* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 50 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.

Código EAN: 4002515962152 / Número de material: 10817950 /
Número de material antigo: 53503345D

Construção e modelo	
Modelo	Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinza-ferro
Diâmetro do rolo em mm	500
Largura de trabalho em mm	3300
Material do berço	Aço (LACO)
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.), Enrolamento de mola redonda
Pano da calandra	Pano ARAMID (opção), Tecido em poliéster
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para hospitais	•
Dados de potência	
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	112,0
Comando	
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	1,5
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	5,5
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Vapor
Ligação elétrica	3N AC 380-420V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência total em kW	0,99
Fusível em A	16
Tensão especial (Opção)	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	1245
Medida exterior, largura em mm	4180
Medida exterior, profundidade em mm	1725
Medida exterior, altura bruta em mm	1400
Medida exterior, largura bruta em mm	4500
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1600
Peso líquido em kg	1600
Peso bruto em kg	1630
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 µPa
Equipamento	
Mesa de saída prolongada (opção)	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•
Pedal de comutação (opcional)	•
Mesa de introdução (opcional)	•
Introdução de grampo Easy-Clamp (opcional)	•

D 500-3300 [S] LACO

Calandra, Vapor

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 3300 mm.



Código EAN: 4002515962152 / Número de material: 10817950 /

Número de material antigo: 53503345D

Desenrolador de roupa	•
Caixa para roupa	•
Retorno de roupa (opção)	•
Cobertura	•
Função de pausa	•
Velocidade da calandra avançada (opção)	•
Berço soldado a laser, flexível	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Válvula de saída de ar regulável (opção)	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Coin Box (opcional)	•
Máquina de alimentação (opcional)	•
Dobragem (opcional)	•
Normas e certificados	
CE	•
TÜV	•
CSA	•