

LAC/NOMEX001

2 camadas de revestimento de feltro agulhado NOMEX

Para um melhor resultado nas calandras D 500 e M 500.



- Revestimento superior do rolo duradouro
- Recomendado para temperaturas de trabalho acima dos 180 °C
- Recomendado com uma pressão de vapor acima dos 10 bar
- Indicado para D 500 e M 500

Código EAN: 4002515962183 / Número de material: 10817980 /
Número de material antigo: 59535002D

Categorias de produto associadas	
Calandras	•
Categoria do aparelho/acessórios	
D 500–2000	•
D 500–2200	•
D 500–2500	•
D 500–3000	•
D 500–3300	•
M 500–1750	•
M 500–2000	•
M 500–2200	•
M 500–2500	•
M 500–3000	•
M 500–3300	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	10
Medida exterior, largura líquida em mm	3300
Medida exterior, profundidade líquida em mm	500
Medida exterior, altura bruta em mm	10
Medida exterior, largura bruta em mm	3300
Medida exterior, profundidade bruta em mm	500
Peso líquido [kg]	1,00
Peso bruto em kg	1,00