


LAC/PEDAL/500

Pedal de acionamento

Para parar cintas e rolo com o pedal nas calandras D 500 & M 500.



- Para uma correção de última hora na alimentação da roupa
- Para trabalhar de forma segura e cómoda com a calandra
- Indicado para D 500 e M 500

Código EAN: 4002515962190 / Número de material: 10817990 /
Número de material antigo: 59535003D

Categorias de produto associadas	
Calandras	•
Categoria do aparelho/acessórios	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Categoria do produto	
Pedal	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	20
Medida exterior, largura líquida em mm	3300
Medida exterior, profundidade líquida em mm	150
Medida exterior, altura bruta em mm	20
Medida exterior, largura bruta em mm	3300
Medida exterior, profundidade bruta em mm	150
Peso líquido [kg]	2,00
Peso bruto em kg	2,00