

LAC/SPEED500

Velocidade avançada da calandra

Para maior rendimento, velocidade do rolo de até 12 m por minuto.

SPEED



- Ajuste da velocidade entre 1,5 e 12 m/min.
- Indicado para D 500 e M 500

Código EAN: 4002515962206 / Número de material: 10818000 /
Número de material antigo: 59535004D

Categorias de produto associadas	
Calandras	•
Categoria do aparelho/acessórios	
D 500–2000	•
D 500–2200	•
D 500–2500	•
D 500–3000	•
D 500–3300	•
M 500–1750	•
M 500–2000	•
M 500–2200	•
M 500–2500	•
M 500–3000	•
M 500–3300	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Dimensões e peso	
Peso líquido [kg]	2,00
Peso bruto em kg	2,00