

LAC/PLC

Ecrã tátil

Para uma programação e comando confortáveis da calandra.



- Visor tátil a cores de 7,5"
- Mais flexibilidade com opções de programação diversificadas
- Interface intuitiva

Código EAN: 4002515962213 / Número de material: 10818010 /
Número de material antigo: 59535005D

Categorias de produto associadas	
Calandras	•
Categoria do aparelho/acessórios	
D 500–2000	•
D 500–2200	•
D 500–2500	•
D 500–3000	•
D 500–3300	•
D 600–1750	•
D 600–2000	•
D 600–2200	•
D 600–2500	•
D 600–3000	•
D 600–3300	•
D 800–1300	•
D 800–1750	•
D 800–2000	•
D 800–2200	•
D 800–2500	•
D 800–3000	•
D 800–3300	•
M 500–1750	•
M 500–2000	•
M 500–2200	•
M 500–2500	•
M 500–3000	•
M 500–3300	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	150
Medida exterior, largura líquida em mm	200
Medida exterior, profundidade líquida em mm	60
Medida exterior, altura bruta em mm	150
Medida exterior, largura bruta em mm	200
Medida exterior, profundidade bruta em mm	60
Peso líquido [kg]	1,00
Peso bruto em kg	1,00