


LAC/MURAAL/500

Retorno de roupa

Para um retorno automático da roupa para o lado de entrada.



- Não utilizável com uma mesa de entrada prolongada
- Saída da roupa comutável a qualquer momento entre front./tras.
- Especialmente recomendado para têxteis pequenos
- Possível utilizar a calandra com uma pessoa
- Indicado para D 500 até D 800

Código EAN: 4002515962282 / Número de material: 10818170 /  
Número de material antigo: 59535011D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Calandras	•
<b>Categoria do aparelho/acessórios</b>	
D 500–2000	•
D 500–2200	•
D 500–2500	•
D 500–3000	•
D 500–3300	•
D 600–1750	•
D 600–2000	•
D 600–2200	•
D 600–2500	•
D 600–3000	•
D 600–3300	•
D 800–1300	•
D 800–1750	•
D 800–2000	•
D 800–2200	•
D 800–2500	•
D 800–3000	•
D 800–3300	•
<b>Categoria do produto</b>	
Retorno da roupa	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	200
Medida exterior, largura líquida em mm	3300
Medida exterior, profundidade líquida em mm	50
Medida exterior, altura bruta em mm	200
Medida exterior, largura bruta em mm	3300
Medida exterior, profundidade bruta em mm	50
Peso líquido [kg]	10,00
Peso bruto em kg	10,00