

LAC/EASY240

Suporte de entrada

para a entrada automatizada de até 240 têxteis/h.



- Economia de custos com automatização parcial da entrada da roupa
- Aperto dos têxteis durante a entrada para resultados sem vincos
- Possível a entrada de pequenos têxteis por vários trajetos
- Comando PLC incluindo com visor tátil a cores de 5,7"
- Disponível para larguras de trabalho de 2000 até 3300 mm

Código EAN: 4002515962312 / Número de material: 10818200 /

Número de material antigo: 59535014D

Categorias de produto associadas	
Calandras	•
Categoria do aparelho/acessórios	
D 500–2200	•
D 500–2500	•
D 500–3000	•
D 500–3300	•
D 600–2000	•
D 600–2200	•
D 600–2500	•
D 600–3000	•
D 600–3300	•
D 800–2000	•
D 800–2200	•
D 800–2500	•
D 800–3000	•
D 800–3300	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	350
Medida exterior, largura líquida em mm	3300
Medida exterior, profundidade líquida em mm	150
Medida exterior, altura bruta em mm	350
Medida exterior, largura bruta em mm	3300
Medida exterior, profundidade bruta em mm	150
Peso líquido [kg]	250,00
Peso bruto em kg	250,00