

## LAC/LAMEL

Lamelas de aço inoxidável

Para uma pressão de contacto uniforme da roupa.



- Revestimento do rolo especialmente duradouro
- Máxima qualidade graças às lamelas de aço inoxidável
- Especialmente recomendado com têxteis de cor para superfícies

Código EAN: 4002515962329 / Número de material: 10818210 /  
Número de material antigo: 59535015D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Calandras	•
<b>Categoria do aparelho/acessórios</b>	
D 500–2000	•
D 500–2200	•
D 500–2500	•
D 500–3000	•
D 500–3300	•
D 600–1750	•
D 600–2000	•
D 600–2200	•
D 600–2500	•
D 600–3000	•
D 600–3300	•
D 800–1300	•
D 800–1750	•
D 800–2000	•
D 800–2200	•
D 800–2500	•
D 800–3000	•
D 800–3300	•
M 500–1750	•
M 500–2000	•
M 500–2200	•
M 500–2500	•
M 500–3000	•
M 500–3300	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros acessórios	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	20
Medida exterior, largura líquida em mm	3300
Medida exterior, profundidade líquida em mm	35
Medida exterior, altura bruta em mm	20
Medida exterior, largura bruta em mm	3300
Medida exterior, profundidade bruta em mm	35
Peso líquido [kg]	20,00
Peso bruto em kg	20,00