

LAC/AIRSTREAM

Berço Airstream flexível

Para resultados ideais da calandra através de uma secagem mais rápida do rolo.

- Aumento da produtividade de 20–25%
- Perfuração do berço flexível da calandra na área inferior
- Secagem permanente do revestimento do rolo durante a passagem
- Disponível apenas p/ variantes de aquecimento a gás e elétricos

Código EAN: 4002515962336 / Número de material: 10818220 /
Número de material antigo: 59535016D

Categorias de produto associadas	
Calandras	•
Categoria do aparelho/acessórios	
D 500–2000	•
D 500–2200	•
D 500–2500	•
D 500–3000	•
D 500–3300	•
D 600–1750	•
D 600–2000	•
D 600–2200	•
D 600–2500	•
D 600–3000	•
D 600–3300	•
D 800–1300	•
D 800–1750	•
D 800–2000	•
D 800–2200	•
D 800–2500	•
D 800–3000	•
D 800–3300	•
M 500–1750	•
M 500–2000	•
M 500–2200	•
M 500–2500	•
M 500–3000	•
M 500–3300	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Peso líquido [kg]	10,00
Peso bruto em kg	10,00