

DA 4228 W Puristic Plus

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



- Design intemporal: chaminé extensível de aço inoxidável com 1198 mm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Potente: 630 m³/h no nível Booster
- Agradavelmente silencioso: Pacote Miele Silence
- Limpeza simples e segura: Miele CleanCover

A++

Código EAN: 4002516019299 / Número de material: 10862830 /
Número de material antigo: 28422850IB

Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Saída de ar
Design	
Cor	Aço inox
Possibilidade de acabamento em cor RAL feito por encomenda	•
Possibilidade de adaptações individuais a pedido do cliente	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
App Miele@mobile	•
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Indicador de saturação do filtro de gorduras programável	•
Pacote Silence	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	28,8
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	28,8
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	4
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	3 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	440 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	190
Potência de exaustão nível 2 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	290
Potência de exaustão nível 3 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	390
Potência de exaustão nível Booster (m ³ /h)	630

DA 4228 W Puristic Plus

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002516019299 / Número de material: 10862830 /
Número de material antigo: 28422850IB

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	36,0
---	------

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	45,0
---	------

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	52,0
---	------

Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	64,0
--	------

Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa)	21,0
--	------

Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
---	------

Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704-2-13	37,0
---	------

Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	49,0
--	------

Recirculação de ar

Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	110
---	-----

Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	185
---	-----

Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	315
---	-----

Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	460
--	-----

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	45,0
---	------

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	53,0
---	------

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	64,0
---	------

Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	73,0
--	------

Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
--	------

Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	38,0
--	------

Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	49,0
--	------

Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	58,0
---	------

Segurança

Desativação de segurança	•
--------------------------	---

Caraterísticas técnicas

Altura total com saída de ar e motor externo em mm	685–1005
--	----------

Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	685
---	-----

Largura do corpo do exaustor em mm	1198
------------------------------------	------

Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1005
---	------

Altura do corpo do exaustor em mm	62
-----------------------------------	----

Profundidade do corpo do exaustor em mm	500
---	-----

Distância mínima sobre placas elétricas em mm	450
---	-----

Peso líquido em kg	27,0
--------------------	------

Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
-----------------------------------	-----

Ficha de segurança	•
--------------------	---

Distância mínima a placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
---	-----

DA 4228 W Puristic Plus

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002516019299 / Número de material: 10862830 /


Número de material antigo: 28422850IB

Potência máxima instalada em kW	0,08
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Ligação à saída de ar em cima e atrás	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Chaminé telescópica	•
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	recomendável
Acessórios fornecidos	
Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø	•
Válvula antirretorno	•
Acessórios que podem ser adquiridos	
Filtro de carvão ativado	Nein

DA 4228 W Puristic Plus

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



DA 4228 (Installation drawing)