

DA 4248 V D Puristic Varia

Exaustor de ilha

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



- Design intemporal: chaminé extensível de aço inoxidável com 1198 mm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Sempre à altura certa – regulação eléctrica de altura
- Potente: 675 m³/h no nível Booster
- Agradavelmente silencioso: Pacote Miele Silence

A⁺

Código EAN: 4002515987179 / Número de material: 10862840 /
Número de material antigo: 284248551B

Tipo de construção	
Exaustor de ilha	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Saída de ar
Design	
Cor	Aço inox
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
App Miele@mobile	•
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Indicador de saturação do filtro de gorduras programável	•
Pacote Silence	•
Hood in Motion	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo anual de energia eléctrica em kWh/ano	30,8
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia eléctrica em kWh/ano	30,8
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	6
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	4 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	600 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	180
Potência de exaustão nível 2 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	290
Potência de exaustão nível 3 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	420
Potência de exaustão nível Booster (m ³ /h)	675
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	39,0

DA 4248 V D Puristic Varia

Exaustor de ilha

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002515987179 / Número de material: 10862840 /
Número de material antigo: 284248551B

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 49,0

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 58,0

Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 70,0

Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa) 24,0

Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13 34,0

Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13 43,0

Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13 55,0

Segurança

Desativação de segurança •

Caraterísticas técnicas

Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm 755

Largura do corpo do exaustor em mm 1198

Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm 1045

Altura do corpo do exaustor em mm 70

Profundidade do corpo do exaustor em mm 698

Distância mínima sobre placas elétricas em mm 450

Distância mínima sobre placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm 650

Peso líquido em kg 45,0

Comprimento do cabo elétrico em m 0,0

Ligação fixa •

Potência máxima instalada em kW 0,29

Tensão em V 230

Fusível em A 10

Número de fases 1

Frequência em Hz 50

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima •

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm 150

Chaminé telescópica •

Combinação com placa Miele com Wi-Fi recomendável

Acessórios fornecidos

Válvula antirretorno •


Acessórios que podem ser adquiridos

Filtro de carvão ativado Nein

DA 4248 V D Puristic Varia

Exaustor de ilha

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



DA 4248 VD (Installation drawing)