

## DA 4298 W Puristic Plus

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



- Design intemporal: chaminé extensível de aço inoxidável com 898 mm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Potente: 630 m<sup>3</sup>/h no nível Booster
- Agradavelmente silencioso: Pacote Miele Silence
- Limpeza simples e segura: Miele CleanCover

**A++**

Código EAN: 4002516019671 / Número de material: 10862850 /  
Número de material antigo: 28429850IB

<b>Tipo de construção</b>	
Exaustor de parede	•
<b>Modos de funcionamento</b>	
Tipo de condução do ar	Convertível
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUW 20
Filtro de carvão ativo especial	DKF 12-P
<b>Design</b>	
Cor	Aço inox
Possibilidade de acabamento em cor RAL feito por encomenda	•
Possibilidade de adaptações individuais a pedido do cliente	•
<b>Conforto de utilização</b>	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
App Miele@mobile	•
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Indicador de saturação do filtro de gorduras programável	•
Indicador de saturação do filtro de carvão ativo programável	•
Pacote Silence	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	26,7
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	26,7
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
<b>Sistema de filtragem</b>	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	3
<b>Iluminação</b>	
LED	•
Quantidade x Watt	3 x 3 W
Intensidade da luz em lx	670 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
<b>Ventilador</b>	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
<b>Saída de ar</b>	
Potência de exaustão nível 1 (m <sup>3</sup> /h) conforme a norma EN 61591	190

## DA 4298 W Puristic Plus

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002516019671 / Número de material: 10862850 /  
Número de material antigo: 28429850IB

Potência de exaustão nível 2 (m <sup>3</sup> /h) conforme a norma EN 61591	290
Potência de exaustão nível 3 (m <sup>3</sup> /h) conforme a norma EN 61591	390
Potência de exaustão nível Booster (m <sup>3</sup> /h)	630
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	36,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	45,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	52,0
Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	64,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13	37,0
Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	49,0
<b>Recirculação de ar</b>	
Potência de exaustão nível 1 (m <sup>3</sup> /h) conforme a norma EN 61591	110
Potência de exaustão nível 2 (m <sup>3</sup> /h) conforme a norma EN 61591	185
Potência de exaustão nível 3 (m <sup>3</sup> /h) conforme a norma EN 61591	315
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) conforme EN 61591	460
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	45,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	53,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	64,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	73,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	38,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	49,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	58,0
<b>Segurança</b>	
Desativação de segurança	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Altura total com saída de ar e motor externo em mm	685–1005
Altura total com circulação de ar e motor externo em mm	815–1135
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	685
Largura do corpo do exaustor em mm	898
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1005
Altura do corpo do exaustor em mm	62
Altura total da circulação de ar mín. em mm	815

## DA 4298 W Puristic Plus

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.




Código EAN: 4002516019671 / Número de material: 10862850 /  
Número de material antigo: 28429850IB

Profundidade do corpo do exaustor em mm	500
Altura total da circulação de ar máx. em mm	1135
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	450
Peso líquido em kg	25,0
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Distância mínima a placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,08
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
<b>Instruções de montagem</b>	
Ligação à saída de ar em cima	•
Ligação à saída de ar em cima e atrás	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Chaminé telescópica	•
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	recomendável
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø	•
Válvula antirretorno	•
<b>Acessórios que podem ser adquiridos</b>	
Filtro de carvão ativado	Nein
Filtro carvão ativado regenerável	DKF 12-R

## DA 4298 W Puristic Plus

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



DA 4298 (Installation drawing)