

DA 4298 W Puristic Plus

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



- Design intemporal: chaminé extensível de aço inoxidável com 898 mm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Potente: 630 m³/h no nível Booster
- Agradavelmente silencioso: Pacote Miele Silence
- Limpeza simples e segura: Miele CleanCover



Código EAN: 4002516019671 / Número de material: 10862850 /

Número de material antigo: 28429850IB

Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Construção e design	
Cor	Aço inox
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Conjunto de adaptação especial necessário para circulação de ar	DUW 20
Filtro de carvão ativo especial	DKF 12-P
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Comando eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Utilização	Teclas com LED
App Miele@mobile	•
Níveis Booster	1
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Pacote Silence	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	26,7
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Motor ECO	•
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	A
Sistema de gestão de energia	•
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Conforto de manutenção	
Interior CleanCover	•
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	3
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	3 x 3 W
Intensidade da luz em Lx	670 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	190
Potência de exaustão nível 2 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	290

DA 4298 W Puristic Plus

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002516019671 / Número de material: 10862850 /

Número de material antigo: 28429850IB

Débito de ar nível 3 (m ³ /h) conforme EN 61591	390
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m ³ /h)	630
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	36,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	45,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	52,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	64,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	21,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13	37,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13	49,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	110
Potência de exaustão nível 2 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	185
Débito de ar nível 3 (m ³ /h) conforme EN 61591	315
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m ³ /h) conforme EN 61591	460
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	45,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	53,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	64,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	73,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	38,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	49,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	58,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo em mm	685–1005
Altura total com circulação de ar e motor externo em mm	815–1135
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	685
Largura do corpo do exaustor em mm	898
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1005
Altura do corpo do exaustor em mm	62
Altura total da circulação de ar mín. em mm	815
Profundidade do corpo do exaustor em mm	500

DA 4298 W Puristic Plus

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



Código EAN: 4002516019671 / Número de material: 10862850 /


Número de material antigo: 28429850IB

Altura total da circulação de ar máx. em mm	1135
Peso líquido em kg	25,0
Comprimento do cabo elétrico em m	1,5
Ficha de segurança	•
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima a placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Número de fases	1
Potência máxima instalada em kW	0,08
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Ligação à saída de ar em cima e atrás	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Chaminé telescópica	•
Combinação com placa Miele com Wi-Fi	recomendável
Acessórios fornecidos	
Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø	•
Válvula antirretorno	•
Acessórios que podem ser adquiridos	
Filtro carvão ativado regenerável	DKF 12-R

DA 4298 W Puristic Plus

Exaustor de parede

com iluminação LED económica e teclas para operação confortável.



DA 4298 (Installation drawing)