


APFD 400

Clip de retenção

para o tratamento seguro de tampas de copos de alimentação.



- P/ posicionamento seguro do utensílio na prateleira para chávenas
- Indicado para fixar 6 tampas de copos de alimentação
- Utilização no cesto sup. da máq. lavar louça PG 805x/809x

Código EAN: 4002515986905 / Número de material: 10869860 /
Número de material antigo: 67540001D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8091	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
Categoria do produto	
Outros complementos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	53
Medida exterior, largura líquida em mm	451
Medida exterior, profundidade líquida em mm	89
Medida exterior, altura bruta em mm	95
Medida exterior, largura bruta em mm	170
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido em kg	0,23
Peso bruto em kg	0,41