


KM 6520 FR

Placa elétrica independente do forno

4 zonas de cozinhar para maior conforto.



- Comando simples: EasySelect
- Design ambicioso: 574 mm de largura com moldura
- Muito flexível: 4 zonas de cozinhar incluindo 1 zona Vario
- Confortável: sistema automático para cada zona de cozinhar
- Seguro: indicação do calor residual de três níveis para cada zona

Código EAN: 4002515989906 / Número de material: 10873500 /

Número de material antigo: 266520101B

Informações gerais	
Designação do modelo	KM 6520 FR
N.º de mat. do fabricante	10873500
Número EAN	4002515989906
Gama	Silver
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Moldura em aço inox	•
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	frente à esquerda
Tipo	Zona de cozinhar única
Tamanho em mm	Ø 180
Potência máx. em W	1800
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	atrás à esquerda
Tipo	Zona de cozinhar única
Tamanho em mm	Ø 160
Potência máx. em W	1500
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	atrás à direita
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 120 / Ø 210
Potência máx. em W	750/2200
4ª zona/área de cozinhar	
Posição	frente à direita
Tipo	Zona de cozinhar única
Tamanho em mm	Ø 145
Potência máx. em W	1200
Conforto de utilização	
Comando através de teclas sensoras	EasySelect
Cor dos elementos de comando	Amarelo
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Timer	•
Desligar automático	•
Sistema automático	•
Possibilidades de regulação individuais (p. ex. sinais sonoros)	•
Eficiência e sustentabilidade	
Utilização do calor residual	•

KM 6520 FR

Placa elétrica independente do forno

4 zonas de cozinhar para maior conforto.



Código EAN: 4002515989906 / Número de material: 10873500 /

Número de material antigo: 266520101B

Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	10

Conforto de manutenção

Vitrocerâmica de limpeza fácil

•

Segurança

Desativação de segurança

•

Função de bloqueio

•

Bloqueio de funcionamento

•

Proteção contra sobreaquecimento

•

Indicação de calor residual

•

Caraterísticas técnicas

Dimensões (A x L x P) em mm

43 x 574 x 504

Dimensões em mm (largura)

574

Dimensões em mm (altura)

43

Dimensões em mm (profundidade)

504

Altura de montagem com caixa de ligação em mm

43

Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada

560 mm

Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada

490 mm

Peso em kg

8

Potência máxima instalada em kW

6,70

Comprimento do cabo elétrico em m

1,4

Tensão em V

230

Frequência em Hz

50-60

Acessórios fornecidos

Raspador para vidro

•

Cabo de ligação

Sim

