


KM 6542 FL

Placa elétrica independente do forno
para encastrar à face para uma cozinha particularmente elegante.




- Seleção rápida por escala numérica: ComfortSelect
- Design moderno: 752 mm 752 mm de largura para montagem à face
- Flexível: 4 zonas cozinhar com 1 zona oval/retangular e 1 Vario
- Insuperavelmente rápido: 1 zona de cozinhar ExtraSpeed

Código EAN: 4002516063551 / Número de material: 10873520 /
Número de material antigo: 26654270IB

Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Instalação à face	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	frente à esquerda
Tipo	ExtraSpeed
Tamanho em mm	Ø 120 / Ø 210
Potência máx. em W	1200/2900
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	atrás à esquerda
Tipo	Zona de cozinhar única
Tamanho em mm	Ø 145
Potência máx. em W	1200
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	atrás à direita
Tipo	Zona de cozinhar oval/rect.
Tamanho em mm	Ø 170 / 170x290
Potência máx. em W	1500/2600
4ª zona/área de cozinhar	
Posição	frente à direita
Tipo	Zona de cozinhar única
Tamanho em mm	Ø 180
Potência máx. em W	1800
Conforto de utilização	
Miele@home	•
Comando através de teclas sensoras	ComfortSelect
Função automática Con@ctivity 3.0	•
Ampliação da zona de cozinhar	•
Cor da indicação	Amarelo
Sistema automático	•
Manter quente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Regulações personalizáveis	•
Timer	•
Eficiência e sustentabilidade	
Utilização do calor residual	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20

KM 6542 FL

Placa elétrica independente do forno
para encastrar à face para uma cozinha particularmente elegante.




Código EAN: 4002516063551 / Número de material: 10873520 /
Número de material antigo: 26654270IB

Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	20
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões (A x L x P) em mm	46 x 752 x 492
Dimensões em mm (largura)	752
Dimensões em mm (altura)	46
Dimensões em mm (profundidade)	492
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	730
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	470
Peso em kg	10
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	756
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	496
Potência máxima instalada em kW	8,50
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60
Acessórios fornecidos	
Raspador para vidro	•
Cabo de ligação	Sim

KM 6542 FL

Placa elétrica independente do forno
para encastrar à face para uma cozinha particularmente elegante.



KM 6542 FL, KM 6523 FL (Installation drawing)