

A 503

Carro

sem níveis, para lavagem de vidraria/utensílios de laboratório.



- Para colocação de complementos e cestos de rede
- Dependendo da altura, podem ser inseridos até 6 módulos
- Barra superior e guia superior amovíveis

Código EAN: 4002516050445 / Número de material: 10973900 /  
Número de material antigo: 69650301D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Categoria do produto</b>	
Carro com acoplamento do módulo	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	433
Medida exterior, largura líquida em mm	790
Medida exterior, profundidade líquida em mm	650
Medida exterior, altura bruta em mm	790
Medida exterior, largura bruta em mm	860
Medida exterior, profundidade bruta em mm	715
Peso líquido em kg	17,00
Peso bruto em kg	20,00