

WWV980 WPS Passion

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:
para satisfazer os mais elevados requisitos.



- Tratamento da roupa perfeito testado para 20 anos*
- Poupar energia com a melhor classe de eficiência energética A
- M Touch: controlo simples através de toque ou movimento
- SteamCare reduz o tempo de engomagem em até 50 % e refresca a sua roupa
- Poupe até 65 % de custos energéticos** com a adicional ligação à água quente

* Durante a fase de desenvolvimento da série de máquinas de lavar roupa W1, a Miele testou modelos e componentes principais com 5000 ciclos de lavagem (= 5 lavagens por semana durante 50 semanas por ano) em diversos programas. Saiba mais: miele.pt/20years

** Em comparação com a utilização exclusiva de água fria com 9 kg de roupa de teste no programa Algodão 60 °C, temperatura da água quente de 55 °C, temperatura ambiente de 23 °C, sem afluxo de água fria.



Código EAN: 4002516072805 / Número de material: 10998470 /
Número de material antigo: 11WV98061B

Tipo de construção	
Possível formar coluna	•
Side-by-side	•
Instalar num nicho	•
Batente da porta	à direita
Tipo de instalação	
Marca do produto	W1 White Edition
Máquinas de carga frontal	•
Centrifugação	
Velocidade de centrifugação máx.	1600
Fim da enxaguagem	•
Função «sem centrifugação»	•
Design	
Cor do aparelho	Branco lótus
Cor do painel	Branco lótus
Design da porta	Prateado-alumínio com aro cromado
Versão do painel	5° de inclinação
Tipo de comando	Comando tátil
Visor	MTouch
Eficiência de limpeza	
Tecnologia inovadora de lavagem PowerWash	•
Dosagem automática de detergente TwinDos	•
Dosagem certa CapDosing	•
Opção Nódos	•
Higiene testada contra vírus	•
Tratamento delicado da roupa	
Tambor com estrutura de favos	•
Carga em kg	9,0
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação do tempo restante	•
Indicação da hora do dia	•
Indicação da sequência do programa	•
Assistente de lavagem	•
Textos de informação	•
Programas favoritos	•
Iluminação do tambor	LED
MultiLingua	•
Gaveta de detergentes AutoClean	•
Indicação de carga e recom. de dosagem	•
AddLoad (Adicionar mais roupa)	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A-G)	A
Consumo de energia calculado em kWh por 100 ciclos de funcionamento para o ciclo de lavagem em kWh	49

WWV980 WPS Passion

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:
para satisfazer os mais elevados requisitos.




Código EAN: 4002516072805 / Número de material: 10998470 /


Número de material antigo: 11WV98061B

Consumo de água calculado por ciclo de funcionamento em l	48
Classe de eficiência de centrifugação	A
Duração do prog. «ECO 40–60» na cap. nominal	199
Ligação à água quente	•
EcoFeedback	•
Lavagem a baixa temperatura «frio» e «20 °C»	•
Sistema automático de quantidade	•
Contador do volume de água	•
Regulação de espuma	•
Motor ProfiEco	•
Programas de lavagem	
QuickPowerWash	•
Automático plus	•
Algodão	•
Fibras	•
Roupa delicada	•
Camisas	•
Sedas (lavagem manual)	•
Lãs (lavagem manual)	•
Expresso 20	•
Roupa escura	•
Gangas	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Roupa de desporto	•
Calçado de desporto	•
Edredões de penas	•
Almofadas	•
Penas	•
Cortinados	•
Algodão Higiene	•
Refreshar (vapor)	•
Finish vapor	•
Limpeza da máquina	•
Algodão seta	•
Têxteis novos	•
Só enxaguagem	•
Goma	•
Despejo/Centrifugação	•
ECO 40-60	•
Extras para lavagem	
SingleWash	•
Curto	•
Pré-lavagem extra	•
Pré-lavagem	•
Água plus	•
Ciclo de enxaguagem adicional	•
Extra silencioso	•


WWV980 WPS Passion
Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:
para satisfazer os mais elevados requisitos.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm