

WWW980 WPS Passion  
Máquina de lavar roupa de carga frontal W1  
para satisfazer os mais elevados requisitos.



- Tratamento da roupa perfeito testado para 20 anos
- Poupar energia com a melhor classe de eficiência energética A
- M Touch: controlo simples através de toque ou movimento
- SteamCare reduz o tempo de engomagem em até 50 % e refresca a roupa
- Poupe até 65 % de custos energéticos com uma adicional
- ligação à água quente



Código EAN: 4002516072805 / Número de material: 10998470 /  
Número de material antigo: 11WW98061B

<b>Tipo de construção</b>	
Possível formar coluna	•
Side-by-side	•
Instalar num nicho	•
Batente da porta	à direita
<b>Tipo de instalação</b>	
Marca do produto	W1 White Edition
Máquinas de carga frontal	•
<b>Centrifugação</b>	
Velocidade de centrifugação máx.	1600
Fim da enxaguagem	•
Função «sem centrifugação»	•
<b>Design</b>	
Cor do aparelho	Branco lótus
Cor do painel	Branco lótus
Design da porta	Prateado-alumínio com aro cromado
Versão do painel	5° de inclinação
Tipo de comando	Comando tátil
Visor	MTouch
<b>Eficiência de limpeza</b>	
Tecnologia inovadora de lavagem PowerWash	•
Dosagem automática de detergente TwinDos	•
Dosagem certa CapDosing	•
Opção Nódos	•
Higiene testada contra vírus	•
<b>Tratamento delicado da roupa</b>	
Tambor com estrutura de favos	•
Carga em kg	9,0
<b>Conforto de utilização</b>	
Ligação em rede com Miele@home	•
Sistema de vapor SteamCare	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação do tempo restante	•
Indicação da hora do dia	•
Indicação da sequência do programa	•
Assistente de lavagem	•
Textos de informação	•
Programas favoritos	•
Iluminação do tambor	LED
MultiLingua	•
Gaveta de detergentes AutoClean	•
Indicação de carga e recom. de dosagem	•
AddLoad (Adicionar mais roupa)	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética (A-G)	A
Consumo de energia calculado em kWh por 100 ciclos de funcionamento para o ciclo de lavagem em kWh	49
Consumo de água calculado por ciclo de funcionamento em l	48
Classe de eficiência de centrifugação	A

WWW980 WPS Passion

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1  
para satisfazer os mais elevados requisitos.



Código EAN: 4002516072805 / Número de material: 10998470 /

Número de material antigo: 11WW9806IB

Duração do prog. «ECO 40-60» na cap. nominal 199

Ligação à água quente	•
EcoFeedback	•
Lavagem a baixa temperatura «frio» e «20 °C»	•
Sistema automático de quantidade	•
Contador do volume de água	•
Regulação de espuma	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programas de lavagem</b>	
QuickPowerWash	•
Automático plus	•
Algodão	•
Fibras	•
Roupa delicada	•
Camisas	•
Sedas (lavagem manual)	•
Lãs (lavagem manual)	•
Expresso 20	•
Roupa escura	•
Gangas	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Roupa de desporto	•
Calçado de desporto	•
Edredões de penas	•
Almofadas	•
Penas	•
Cortinados	•
Algodão Higiene	•
Refrescar (vapor)	•
Finish vapor	•
Limpeza da máquina	•
Algodão seta	•
Têxteis novos	•
Só enxaguagem	•
Goma	•
Despejo/Centrifugação	•
ECO 40-60	•
<b>Extras para lavagem</b>	
SingleWash	•
Curto	•
Pré-lavagem extra	•
Pré-lavagem	•
Água plus	•
Ciclo de enxaguagem adicional	•
Extra silencioso	•
Alisar com vapor	•
Alisar extra com vapor	•
Sinal	•
AllergoWash	•


WWW980 WPS Passion  
Máquina de lavar roupa de carga frontal W1  
para satisfazer os mais elevados requisitos.




Código EAN: 4002516072805 / Número de material: 10998470 /  
Número de material antigo: 11WW9806IB

<b>Qualidade</b>	
Contrapesos em ferro fundido	•
<b>Segurança</b>	
Sistema antifugas	Waterproof-System
Segurança para crianças	•
Código Pin	•
Interface ótica	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Dimensões em mm (largura)	596
Dimensões em mm (altura)	850
Dimensões em mm (profundidade)	643
Profundidade do aparelho com a porta aberta em mm	1077
Peso em kg	98
Potência máxima instalada em kW	2,10-2,40
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Frequência em HZ	50
Comprimento do cabo elétrico em m	2
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
<b>Acessórios fornecidos</b>	
3 Caps	•
UltraPhase 1+2	•
Voucher para 5 cartuchos UltraPhase da Miele	•
<b>Idiomas do visor disponíveis</b>	
Idiomas disponíveis através do MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


WWW980 WPS Passion  
Máquina de lavar roupa de carga frontal W1  
para satisfazer os mais elevados requisitos.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm