

## CM 7550 CoffeePassion

### Máquina de café

com OneTouch for Two e AutoDescale para uma operação mais simples.



- Preparação simultânea premindo um botão: OneTouch for Two
- Descalcificação totalmente automática: AutoDescale
- Resultados perfeitos e aroma de café intenso: AromaticSystem
- Espuma de leite cremosa com Cappuccinatore
- Comunicação mais simples com o aparelho: WiFiConn@ct

Código EAN: 4002516071242 / Número de material: 11025300 /  
Número de material antigo: 29755020A

<b>Construção e design</b>	
Máquina de café de instalação livre com sistema de moagem de grão	•
Cor	Preto obsidiana
<b>Vantagens</b>	
AromaticSystem	•
Modo OneTouch	•
Modo OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Perfis de utilizadores programáveis	10
Moinho de café cónico protetor de aroma	•
Moagem regulável	•
Outras variedades de café em pó	•
Quantidade de moagem programável	•
Quantidade de água programável	•
Temperatura da água programável	•
Quantidade de leite programável	•
Quantidade de espuma de leite programável	•
Pré-infusão programável	•
TeaTimer	•
<b>Conforto de utilização</b>	
Miele@home	•
Visor	CM Touch
CupSensor	•
Saída de bebida com ajuste progressivo em altura mín. em cm	8,0
Saída de bebida com ajuste progressivo em altura máx. em cm	16,0
BrilliantLight	•
Modo Expert	•
Superfície aquecida de apoio de chávenas	•
MultiLingua	•
Número de variedades de grãos	1
Número de reservatórios de grãos	1
Capacidade reserv. café em grão A em g	500
Capacidade total de todos os reservatórios para café em grão em g	500
Capacidade do reservatório da água em l	2,2
Capacidade do recipiente de leite em litros	0,7
Capacidade da caixa de borras em unidades	16
Capacidade do tabuleiro aparta-pingos em litros	0,8
Reservatórios de acesso fácil	•
Indicação da hora do dia	•
Indicação da data	•
Hora de ligar programável	•
Hora de desligar programável	•
Tempo Stand-by programável	•
Memória de tempo em h	150
<b>Variedades de bebidas</b>	
Quantidade de bebidas selecionáveis em ml	25-250
Ristretto simples	•

## CM 7550 CoffeePassion

### Máquina de café

com OneTouch for Two e AutoDescale para uma operação mais simples.



Código EAN: 4002516071242 / Número de material: 11025300 /  
Número de material antigo: 29755020A

Ristretto duplo	•
Expresso simples	•
Expresso duplo	•
Café simples	•
Café duplo	•
Café longo simples	•
Café duplo longo	•
Cappuccino simples	•
Cappuccino duplo	•
Latte Macchiato simples	•
Latte Macchiato duplo	•
Leite quente simples	•
Leite quente duplo	•
Espuma de leite simples	•
Espuma de leite dupla	•
Expresso Macchiato simples	•
Expresso Macchiato duplo	•
Cappuccino Italiano simples	•
Cappuccino Italiano duplo	•
Flat white simples	•
Flat white duplo	•
Café au lait simples	•
Café au lait duplo	•
Caffè Latte simples	•
Caffè Latte duplo	•
Caffè Americano simples	•
Long black simples	•
Água quente simples	•
Chá preto simples	•
Chá de ervas simples	•
Chá de frutos simples	•
Chá verde simples	•
Cafeteira	•
Bule	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Modo Eco de economia de energia comutável	•
Consumo de energia no modo standby em W	0,4
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	0,9
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min.	20
<b>Conforto de manutenção</b>	
AutoDescale	•
Enxag. autom. tubo do leite com água do reserv.	•
Programas de limpeza práticos	•
Função de lavagem automática	•
ComfortClean	•
Tubo do leite amovível	•

## CM 7550 CoffeePassion

### Máquina de café

com OneTouch for Two e AutoDescale para uma operação mais simples.



Código EAN: 4002516071242 / Número de material: 11025300 /

Número de material antigo: 29755020A

Unidade de fervura amovível

•

#### Segurança

Bloqueio de funcionamento

•

#### Caraterísticas técnicas

Largura do aparelho em mm

311

Altura do aparelho em mm

397

Profundidade do aparelho em mm

445

Potência máxima instalada em kW

1,45

Tensão em V

220-240

Fusível em A

10

Número de fases

1

Comprimento do cabo elétrico em m

1,2

#### Acessórios fornecidos

Recipiente do leite em vidro

•

Cartucho de descalcificação

•

Pastilhas de limpeza

•

#### Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,