

CM 7750 CoffeeSelect
Máquina de café
com CoffeeSelect e AutoDescale para máxima flexibilidade.



- Aroma perfeito com CoffeeSelect
- Descalcificação totalmente automática: AutoDescale
- Sempre moído de fresco com AromaticSystemFresh
- Preparação simultânea premindo um botão: OneTouch for Two
- Comunicação mais simples com o aparelho: WiFiConn@ct

Código EAN: 4002516071266 / Número de material: 11025330 /
Número de material antigo: 29775020A

Construção e design	
Máquina de café de instalação livre com sistema de moagem de grão	•
Cor	Preto obsidiana
Vantagens	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Modo OneTouch	•
Modo OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Perfis de utilizadores programáveis	10
Moinho de café cónico protetor de aroma	•
Moagem regulável	•
Outras variedades de café em pó	•
Quantidade de moagem programável	•
Quantidade de água programável	•
Temperatura da água programável	•
Quantidade de leite programável	•
Quantidade de espuma de leite programável	•
Pré-infusão programável	•
TeaTimer	•
Conforto de utilização	
Miele@home	•
Visor	CM Touch
CupSensor	•
Saída de bebida com ajuste progressivo em altura mín. em cm	8,0
Saída de bebida com ajuste progressivo em altura máx. em cm	16,0
BrilliantLight	•
Modo Expert	•
Superfície aquecida de apoio de chávenas	•
MultiLingua	•
Número de variedades de grãos	3
Número de reservatórios de grãos	3
Capacidade reserv. café em grão A em g	150
Capacidade reserv. café em grão B em g	210
Capacidade reserv. café em grão C em g	180
Capacidade total de todos os reservatórios para café em grão em g	540
Capacidade do reservatório da água em l	2,2
Capacidade do recipiente de leite em litros	0,7
Capacidade da caixa de borras em unidades	16
Capacidade do tabuleiro aparta-pingos em litros	0,8
Reservatórios de acesso fácil	•
Indicação da hora do dia	•
Indicação da data	•
Hora de ligar programável	•
Hora de desligar programável	•
Tempo Stand-by programável	•
Memória de tempo em h	150

CM 7750 CoffeeSelect
Máquina de café
com CoffeeSelect e AutoDescale para máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516071266 / Número de material: 11025330 /
Número de material antigo: 29775020A

Variedades de bebidas	
Quantidade de bebidas selecionáveis em ml	25-250
Ristretto simples	•
Ristretto duplo	•
Expresso simples	•
Expresso duplo	•
Café simples	•
Café duplo	•
Café longo simples	•
Café duplo longo	•
Cappuccino simples	•
Cappuccino duplo	•
Latte Macchiato simples	•
Latte Macchiato duplo	•
Leite quente simples	•
Leite quente duplo	•
Espuma de leite simples	•
Espuma de leite dupla	•
Expresso Macchiato simples	•
Expresso Macchiato duplo	•
Cappuccino Italiano simples	•
Cappuccino Italiano duplo	•
Flat white simples	•
Flat white duplo	•
Café au lait simples	•
Café au lait duplo	•
Caffè Latte simples	•
Caffè Latte duplo	•
Caffè Americano simples	•
Long black simples	•
Água quente simples	•
Chá preto simples	•
Chá de ervas simples	•
Chá de frutos simples	•
Chá verde simples	•
Cafeteira	•
Bule	•
Eficiência e sustentabilidade	
Modo Eco de economia de energia comutável	•
Consumo de energia no modo standby em W	0,4
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	0,9
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min.	20
Conforto de manutenção	
AutoDescale	•
Enxag. autom. tubo do leite com água do reserv.	•
Programas de limpeza práticos	•

CM 7750 CoffeeSelect
Máquina de café
com CoffeeSelect e AutoDescale para máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516071266 / Número de material: 11025330 /
Número de material antigo: 29775020A

Função de lavagem automática	•
ComfortClean	•
Tubo do leite amovível	•
Unidade de fervura amovível	•
Segurança	
Bloqueio de funcionamento	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do aparelho em mm	311
Altura do aparelho em mm	420
Profundidade do aparelho em mm	445
Potência máxima instalada em kW	1,45
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Comprimento do cabo elétrico em m	1,2
Acessórios fornecidos	
Recipiente do leite em vidro	•
Cartucho de descalcificação	•
Pastilhas de limpeza	•
Idiomas do visor disponíveis	
Idiomas disponíveis através do MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,