


## D 600-2500 [G] LACO

### Calandra a gás

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 2500 mm.



- Rendimento de 140.0 kg/h\*, diâmetro do rolo de 600 mm, largura de trabalho??
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado(opcional)
- Aquecimento uniforme do berço: queimador de gás modulador (opcional)
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho


Código EAN: 4002516076025 / Número de material: 11034690 /  
Número de material antigo: 53602535D

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinza-ferro
Diâmetro do rolo em mm	600
Largura de trabalho em mm	2500
Material do berço	Aço (LACO)
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.), Enrolamento de mola redonda
Pano da calandra	Pano ARAMID (opção), Tecido em poliéster
<b>Aplicação</b>	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para hospitais	•
<b>Dados de potência</b>	
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	140,0
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor Touch (opcional)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	1,5
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	6,5
Idiomas do visor configuráveis	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	3N AC 400-440V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência de aquecimento a gás em KW	59,00
Potência total em kW	4,82
Fusível em A	40
Tensão especial (Opção)	•
<b>Transportador de calor</b>	
Bomba de circulação de óleo	•
Conteúdo de óleo em l	60
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura em mm	1414
Medida exterior, largura em mm	3475
Medida exterior, profundidade em mm	1945
Medida exterior, altura bruta em mm	1514
Medida exterior, largura bruta em mm	3575
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1640
Peso líquido em kg	2400
Peso bruto em kg	2430
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 µPa

D 600-2500 [G] LACO

Calandra a gás

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 2500 mm.



Código EAN: 4002516076025 / Número de material: 11034690 /  
Número de material antigo: 53602535D

<b>Equipamento</b>	
Queimadores a óleo (opcional)	•
Conjunto de gás (opcional)	•
Válvula de 3 vias (opcional)	•
Queimador modular incl. comando CLP (opcional)	•
Mesa de saída prolongada (opção)	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•
Pedal de comutação (opcional)	•
Cintas de introdução perfuradas com função de sucção (opção)	•
Mesa de introdução (opcional)	•
Introdução de grampo Easy-Clamp (opcional)	•
Desenrolador de roupa	•
Caixa para roupa	•
Retorno de roupa (opção)	•
Cobertura	•
Função de pausa	•
Berço soldado a laser, flexível	•
Berço Air-Stream (opcional)	•
Botão seletor rotativo para duas temperaturas (opção)	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Máquina de alimentação (opcional)	•
Dobragem (opcional)	•
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•