


D 600-2000 [EL] LACO

Calandra elétrica

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 2000 mm.



- Rendimento de 109.0 kg/h*, diâmetro do rolo de 600 mm, largura de trabalho 2000 mm
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado (opcional)
- Aquecimento uniforme do berço: sistema circulatório a óleo eficiente
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho

* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 50 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.


Código EAN: 4002516076063 / Número de material: 11034730 /
Número de material antigo: 53602005D

Construção e modelo	
Modelo	Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinzentos-ferro
Diâmetro do rolo em mm	600
Largura de trabalho em mm	2000
Material do berço	Aço (LACO)
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.), Enrolamento de mola redonda
Pano da calandra	Pano ARAMID (opção), Tecido em poliéster
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para hospitais	•
Dados de potência	
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	109,0
Comando	
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor Touch (opcional)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	1,5
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	6,5
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 400-440V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	45,00
Potência total em kW	49,82
Fusível em A	80
Tensão especial (Opção)	•
Transportador de calor	
Bomba de circulação de óleo	•
Conteúdo de óleo em l	90
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	1414
Medida exterior, largura em mm	2975
Medida exterior, profundidade em mm	1945
Medida exterior, altura bruta em mm	1514
Medida exterior, largura bruta em mm	3075
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1640
Peso líquido em kg	2000
Peso bruto em kg	2030
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 µPa

D 600-2000 [EL] LACO

Calandra elétrica

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 2000 mm.



Código EAN: 4002516076063 / Número de material: 11034730 /
Número de material antigo: 53602005D

Equipamento	
Queimadores a óleo (opcional)	•
Conjunto de gás (opcional)	•
Válvula de 3 vias (opcional)	•
Queimador modular incl. comando CLP (opcional)	•
Mesa de saída prolongada (opção)	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•
Pedal de comutação (opcional)	•
Cintas de introdução perfuradas com função de sucção (opção)	•
Cintas de introdução sincronizadas (opção)	•
Mesa de introdução (opcional)	•
Introdução de grampo Easy-Clamp (opcional)	•
Desenrolador de roupa	•
Monitorização do desenrolador de roupa (opção)	•
Caixa para roupa	•
Retorno de roupa (opção)	•
Cobertura	•
Função de pausa	•
Berço soldado a laser, flexível	•
Berço Air-Stream (opcional)	•
Botão seletor rotativo para duas temperaturas (opção)	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Máquina de alimentação (opcional)	•
Dobragem (opcional)	•
Normas e certificados	
CE	•