


## D 600-3000 [EL] LACO

Calandra elétrica

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 3000 mm.



- Rendimento de 160.0 kg/h\*, diâmetro do rolo de 600 mm, largura de trabalho de 3000 mm
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado(opcional)
- Aquecimento uniforme do berço: sistema circulatório a óleo eficiente
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho

\* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 50 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.

Código EAN: 4002516076094 / Número de material: 11034760 /


Número de material antigo: 53603005D

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinzentos-ferro
Diâmetro do rolo em mm	600
Largura de trabalho em mm	3000
Material do berço	Aço (LACO)
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opc.), Enrolamento de mola redonda
Pano da calandra	Tecido em poliéster, Pano ARAMID (opção)
<b>Aplicação</b>	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadorias	•
Adequado para hospitais	•
<b>Dados de potência</b>	
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	160,0
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor Touch (opcional)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	1,5
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	6,5
Idiomas do visor configuráveis	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N AC 400-440V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	60,00
Potência total em kW	64,82
Fusível em A	100
Tensão especial (Opção)	•
<b>Transportador de calor</b>	
Bomba de circulação de óleo	•
Conteúdo de óleo em l	100
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura em mm	1414
Medida exterior, largura em mm	3975
Medida exterior, profundidade em mm	1945
Medida exterior, altura bruta em mm	1514
Medida exterior, largura bruta em mm	4075
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1640
Peso líquido em kg	2600
Peso bruto em kg	2630

## D 600-3000 [EL] LACO

Calandra elétrica

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 3000 mm.



Código EAN: 4002516076094 / Número de material: 11034760 /

Número de material antigo: 53603005D

<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Equipamento</b>	
Mesa de saída prolongada (opção)	•
Proteção automática de dedos/proteção de dedos	•
Pedal de comutação (opcional)	•
Cintas de introdução perfuradas com função de sucção (opção)	•
Cintas de introdução sincronizadas (opção)	•
Mesa de introdução (opcional)	•
Introdução de grampo Easy-Clamp (opcional)	•
Desenrolador de roupa	•
Monitorização do desenrolador de roupa (opção)	•
Caixa para roupa	•
Retorno de roupa (opção)	•
Cobertura	•
Função de pausa	•
Velocidade da calandra avançada (opção)	•
Berço soldado a laser, flexível	•
Berço Air-Stream (opcional)	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Botão seletor rotativo para duas temperaturas (opção)	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Máquina de alimentação (opcional)	•
Dobragem (opcional)	•
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•