


D 600-1750 [S] LACO

Calandra, Vapor

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 1750 mm.



- Rendimento de 90.0 kg/h*, diâmetro do rolo de 600 mm, largura de trabalho 1750 mm
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado (opcional)
- Aquecimento uniforme do berço: sistema circulatório a óleo eficiente
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho

* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 50 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.

Código EAN: 4002516076117 / Número de material: 11034780 /
Número de material antigo: 53601845D

Construção e modelo	
Modelo	Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinza-ferro
Diâmetro do rolo em mm	600
Largura de trabalho em mm	1750
Material do berço	Aço (LACO)
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.), Enrolamento de mola redonda
Pano da calandra	Pano ARAMID (opção), Tecido em poliéster
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para hospitais	•
Dados de potência	
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	90,0
Comando	
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor Touch (opcional)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	1,5
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	6,5
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Vapor
Ligação elétrica	3N AC 400-440V 50HZ
Potência total em kW	2,62
Fusível em A	40
Tensão especial (Opção)	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	1414
Medida exterior, largura em mm	2725
Medida exterior, profundidade em mm	1945
Medida exterior, altura bruta em mm	1514
Medida exterior, largura bruta em mm	2825
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1640
Peso líquido em kg	1800
Peso bruto em kg	1830
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 µPa
Equipamento	
Mesa de saída prolongada (opção)	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•
Pedal de comutação (opcional)	•

D 600-1750 [S] LACO

Calandra, Vapor

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 1750 mm.



Código EAN: 4002516076117 / Número de material: 11034780 /

Número de material antigo: 53601845D

Cintas de introdução perfuradas com função de sucção (opção) •

Cintas de introdução sincronizadas (opção) •

Mesa de introdução (opcional) •

Introdução de grampo Easy-Clamp (opcional) •

Desenrolador de roupa •

Monitorização do desenrolador de roupa (opção) •

Caixa para roupa •

Retorno de roupa (opção) •

Cobertura •

Função de pausa •

Velocidade da calandra avançada (opção) •

Berço soldado a laser, flexível •

Interruptor de paragem de emergência •

Acessórios independentes do aparelho •

Possibilidades de ligação

Máquina de alimentação (opcional) •

Dobragem (opcional) •

Normas e certificados

CE •