


## D 600-2500 [S] LACO

### Calandra, Vapor

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 2500 mm.



- Rendimento de 126.0 kg/h\*, diâmetro do rolo de 600 mm, largura de trabalho 2500 mm
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado (opcional)
- Aquecimento uniforme do berço: sistema circulatório a óleo eficiente
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho

\* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 50 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.


Código EAN: 4002516076148 / Número de material: 11034810 /  
Número de material antigo: 53602545D

| Construção e modelo  |   |
|--|---|
| Modelo   | Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás       |
| Linha  | Profissional  |
| Revestimento exterior  | Cinzentos-ferro   |
| Diâmetro do rolo em mm   | 600   |
| Largura de trabalho em mm  | 2500  |
| Material do berço  | Aço (LACO)  |
| Revestimento da calandra   | Revestimento de lamelas (opç.), Enrolamento de mola redonda |
| Pano da calandra   | Pano ARAMID (opção), Tecido em poliéster                    |
| Aplicação  |   |
| Adequado para hotelaria e restauração                              | •   |
| Adequado para lares de idosos e casas de repouso                   | •   |
| Adequado para lavandarias e engomadoras                            | •   |
| Adequado para hospitais  | •   |
| Dados de potência  |   |
| Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h | 126,0   |
| Comando  |   |
| Tipo de comando  | Botão seletor rotativo                                      |
| Visor Touch (opcional)   | Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)               |
| Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.                 | 1,5   |
| Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.                 | 6,5   |
| Idiomas do visor configuráveis                                     | •   |
| Ligação elétrica padrão  |   |
| Tipo de aquecimento  | Vapor   |
| Ligação elétrica   | 3N AC 400-440V 50HZ   |
| Potência total em kW   | 2,62  |
| Fusível em A   | 40  |
| Tensão especial (Opção)  | •   |
| Dimensões e peso   |   |
| Medida exterior, altura em mm                                      | 1414  |
| Medida exterior, largura em mm                                     | 3475  |
| Medida exterior, profundidade em mm                                | 1945  |
| Medida exterior, altura bruta em mm                                | 1514  |
| Medida exterior, largura bruta em mm                               | 3575  |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm                          | 1640  |
| Peso líquido em kg   | 2400  |
| Peso bruto em kg   | 2430  |
| Nível de emissões  |   |
| Nível de ruído no local de trabalho                                | 70 dB(A) re 20 µPa  |
| Equipamento  |   |
| Mesa de saída prolongada (opção)                                   | •   |
| Proteção automática de dedos/proteção de dedos                     | •   |
| Pedal de comutação (opcional)                                      | •   |

D 600-2500 [S] LACO

Calandra, Vapor

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 2500 mm.



Código EAN: 4002516076148 / Número de material: 11034810 /

Número de material antigo: 53602545D

Cintas de introdução perfuradas com função de sucção •

Mesa de introdução (opcional) •

Introdução de grampo Easy-Clamp (opcional) •

Desenrolador de roupa •

Caixa para roupa •

Retorno de roupa (opção) •

Cobertura •

Função de pausa •

Velocidade da calandra avançada (opção) •

Berço soldado a laser, flexível •

Interruptor de paragem de emergência •

Acessórios independentes do aparelho •

**Possibilidades de ligação**

Máquina de alimentação (opcional) •

Dobragem (opcional) •

**Normas e certificados**

CE •