


## D 600-3300 [S] LACO

### Calandra, Vapor

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 3300 mm.



- Rendimento de 157.0 kg/h\*, diâmetro do rolo de 600 mm, largura de trabalho??
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado(opcional)
- Aquecimento uniforme do berço: sistema circulatório a óleo eficiente
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho


Código EAN: 4002516075929 / Número de material: 11034830 /  
Número de material antigo: 53603345D

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinza-ferro
Diâmetro do rolo em mm	600
Largura de trabalho em mm	3300
Material do berço	Aço (LACO)
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.), Enrolamento de mola redonda
Pano da calandra	Pano ARAMID (opção), Tecido em poliéster
<b>Aplicação</b>	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para hospitais	•
<b>Dados de potência</b>	
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	157,0
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor Touch (opcional)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	1,5
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	6,5
Idiomas do visor configuráveis	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Vapor
Ligação elétrica	3N AC 400-440V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	0,00
Potência total em kW	2,62
Fusível em A	40
Tensão especial (Opção)	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura em mm	1414
Medida exterior, largura em mm	4275
Medida exterior, profundidade em mm	1945
Medida exterior, altura bruta em mm	1514
Medida exterior, largura bruta em mm	4375
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1640
Peso líquido em kg	2900
Peso bruto em kg	2930
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Equipamento</b>	
Mesa de saída prolongada (opção)	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•

D 600-3300 [S] LACO

Calandra, Vapor

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 3300 mm.



Código EAN: 4002516075929 / Número de material: 11034830 /

Número de material antigo: 53603345D

Pedal de comutação (opcional)	•
Cintas de introdução perfuradas com função de sucção (opção)	•
Cintas de introdução sincronizadas (opção)	•
Mesa de introdução (opcional)	•
Introdução de grampo Easy-Clamp (opcional)	•
Desenrolador de roupa	•
Monitorização do desenrolador de roupa (opção)	•
Caixa para roupa	•
Retorno de roupa (opção)	•
Cobertura	•
Função de pausa	•
Velocidade da calandra avançada (opção)	•
Berço soldado a laser, flexível	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Máquina de alimentação (opcional)	•
Dobragem (opcional)	•
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•