

LAC/NOMEX002

2 camadas de revestimento de feltro agulhado NOMEX

Para um melhor resultado nas calandras D 600 e M 800.



- Revestimento superior do rolo duradouro
- Recomendado para temperaturas de trabalho acima dos 180 °C
- Recomendado com uma pressão de vapor acima dos 10 bar
- Indicado para D 600 e D 800

Código EAN: 4002516102397 / Número de material: 11034840 /  
Número de material antigo: 59535028D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Calandras	•
<b>Categoria do aparelho/acessórios</b>	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	10
Medida exterior, largura líquida em mm	3300
Medida exterior, profundidade líquida em mm	500
Medida exterior, altura bruta em mm	10
Medida exterior, largura bruta em mm	3300
Medida exterior, profundidade bruta em mm	500