

LAC/SPEED60

Velocidade avançada da calandra

Para maior rendimento, velocidade do rolo de até 14 m por minuto.

SPEED



- Ajuste da velocidade entre 1,5 e 14 m/min.

Código EAN: 4002516075943 / Número de material: 11034860 /
Número de material antigo: 59535030D

Categorias de produto associadas	
Calandras	•
Categoria do aparelho/acessórios	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Dimensões e peso	
Peso líquido [kg]	2,00
Peso bruto em kg	2,00