

LAC/SPEED80

Velocidade avançada da calandra

Para maior rendimento, velocidade do rolo de até 16 m por minuto.

SPEED



- Ajuste da velocidade entre 3 e 16 m/min.
- Indicado para D 800

Código EAN: 4002516075950 / Número de material: 11034870 /
Número de material antigo: 59535031D

Categorias de produto associadas	
Calandras	•
Categoria do aparelho/acessórios	
D 800–1300	•
D 800–1750	•
D 800–2000	•
D 800–2200	•
D 800–2500	•
D 800–3000	•
D 800–3300	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	10
Medida exterior, largura líquida em mm	10
Medida exterior, profundidade líquida em mm	10
Medida exterior, altura bruta em mm	10
Medida exterior, largura bruta em mm	10
Medida exterior, profundidade bruta em mm	10
Peso líquido [kg]	2,00
Peso bruto em kg	2,00