

LAC/SCRAPSURV

Monitorização do desenrolador de roupa

Para reconhecer um congestionam. em caso de desprendimento incorreto da roupa.



- Paragem do rolo em caso de desprendimento incorreto da roupa
- Impede danos no enrolamento superior da calandra e nos tecidos
- Indicado para D 600 e D 800

Código EAN: 4002516075981 / Número de material: 11034930 /
Número de material antigo: 59535034D

Categorias de produto associadas	
Calandras	•
Categoria do aparelho/acessórios	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Dimensões e peso	
Peso líquido [kg]	1,00
Peso bruto em kg	1,00