

LAC/MURAAL/800

Retorno de roupa

Para um retorno automático da roupa para o lado de entrada.



- Não utilizável com uma mesa de entrada prolongada
- Saída da roupa comutável a qualquer momento entre front./tras.
- Especialmente recomendado para têxteis pequenos
- Possível utilizar a calandra com uma pessoa
- Indicado para D 500 até D 800

Código EAN: 4002516076001 / Número de material: 11034980 /  
Número de material antigo: 59535036D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Calandras	•
<b>Categoria do aparelho/acessórios</b>	
D 500–2000	•
D 500–2200	•
D 500–2500	•
D 500–3000	•
D 500–3300	•
D 600–1750	•
D 600–2000	•
D 600–2200	•
D 600–2500	•
D 600–3000	•
D 600–3300	•
D 800–1300	•
D 800–1750	•
D 800–2000	•
D 800–2200	•
D 800–2500	•
D 800–3000	•
D 800–3300	•
<b>Categoria do produto</b>	
Retorno da roupa	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Peso líquido [kg]	5,00
Peso bruto em kg	5,00