

## D 800-1750 [G] LACO

### Calandra a gás

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 1750 mm.



- Rendimento de 152.0 kg/h\*, diâmetro do rolo de 800 mm, largura de trabalho 1750 mm
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado (opcional)
- Aquecimento uniforme do berço: queimador de gás modulador (opcional)
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho

\* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 50 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.


Código EAN: 4002516076193 / Número de material: 11035060 /  
Número de material antigo: 53801835D

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinzentos-ferro
Diâmetro do rolo em mm	800
Largura de trabalho em mm	1750
Material do berço	Aço (LACO)
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.), Enrolamento de mola redonda
Pano da calandra	Pano ARAMID (opção), Tecido em poliéster
<b>Aplicação</b>	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para hospitais	•
<b>Dados de potência</b>	
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	152,0
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor Touch (opcional)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	3,0
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	12,0
Idiomas do visor configuráveis	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	3N AC 400-440V 50HZ
Potência de aquecimento a gás em kW	93,00
Potência total em kW	6,32
Fusível em A	40
Tensão especial (Opção)	•
<b>Transportador de calor</b>	
Bomba de circulação de óleo	•
Conteúdo de óleo em l	55
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura em mm	1615
Medida exterior, largura em mm	3000
Medida exterior, profundidade em mm	2115
Medida exterior, altura bruta em mm	1700
Medida exterior, largura bruta em mm	3100
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1900
Peso líquido em kg	2000
Peso bruto em kg	2030
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 µPa

D 800-1750 [G] LACO

Calandra a gás

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 1750 mm.



Código EAN: 4002516076193 / Número de material: 11035060 /  
Número de material antigo: 53801835D

Equipamento	
Queimadores a óleo (opcional)	•
Conjunto de gás (opcional)	•
Válvula de 3 vias (opcional)	•
Queimador modular incl. comando CLP (opcional)	•
Mesa de saída prolongada (opção)	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•
Pedal de comutação (opcional)	•
Cintas de introdução perfuradas com função de sucção (opção)	•
Cintas de introdução sincronizadas (opção)	•
Mesa de introdução (opcional)	•
Introdução de grampo Easy-Clamp (opcional)	•
Desenrolador de roupa	•
Monitorização do desenrolador de roupa (opção)	•
Caixa para roupa	•
Retorno de roupa (opção)	•
Cobertura	•
Função de pausa	•
Berço soldado a laser, flexível	•
Berço Air-Stream (opcional)	•
Interruptor de paragem de emergência	•
Botão seletor rotativo para duas temperaturas (opção)	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Máquina de alimentação (opcional)	•
Dobragem (opcional)	•
Normas e certificados	
CE	•