


D 800-3000 [G] LACO

Calandra a gás

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 3000 mm.



- Rendimento de 230.0 kg/h*, diâmetro do rolo de 800 mm, largura de trabalho 3000 mm
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado (opcional)
- Aquecimento uniforme do berço: queimador de gás modulador (opcional)
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho

* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 50 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.


Código EAN: 4002516076322 / Número de material: 11035130 /
Número de material antigo: 53803035D

Construção e modelo	
Modelo	Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinza-ferro
Diâmetro do rolo em mm	800
Largura de trabalho em mm	3000
Material do berço	Aço (LACO)
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.), Enrolamento de mola redonda
Pano da calandra	Pano ARAMID (opção), Tecido em poliéster
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para hospitais	•
Dados de potência	
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	230,0
Comando	
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor Touch (opcional)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	3,0
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	12,0
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	3N AC 400-440V 50HZ
Potência de aquecimento a gás em kW	140,00
Potência total em kW	6,32
Fusível em A	40
Tensão especial (Opção)	•
Transportador de calor	
Bomba de circulação de óleo	•
Conteúdo de óleo em l	60
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	1615
Medida exterior, largura em mm	4240
Medida exterior, profundidade em mm	2115
Medida exterior, altura bruta em mm	1700
Medida exterior, largura bruta em mm	4300
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1900
Peso líquido em kg	3100
Peso bruto em kg	3130
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 µPa

D 800-3000 [G] LACO

Calandra a gás

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 3000 mm.



Código EAN: 4002516076322 / Número de material: 11035130 /
Número de material antigo: 53803035D

Equipamento	
Queimadores a óleo (opcional)	•
Conjunto de gás (opcional)	•
Válvula de 3 vias (opcional)	•
Queimador modular incl. comando CLP (opcional)	•
Mesa de saída prolongada (opção)	•
Proteção automática de dedos/proteção de dedos	•
Pedal de comutação (opcional)	•
Cintas de introdução perfuradas com função de sucção (opção)	•
Cintas de introdução sincronizadas (opção)	•
Mesa de introdução (opcional)	•
Introdução de grampo Easy-Clamp (opcional)	•
Desenrolador de roupa	•
Monitorização do desenrolador de roupa (opção)	•
Caixa para roupa	•
Retorno de roupa (opção)	•
Cobertura	•
Função de pausa	•
Berço soldado a laser, flexível	•
Berço Air-Stream (opcional)	•
Botão seletor rotativo para duas temperaturas (opção)	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Máquina de alimentação (opcional)	•
Dobragem (opcional)	•
Normas e certificados	
CE	•