


D 800-3300 [G] LACO

Calandra a gás

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 3300 mm.



- Rendimento de 250.0 kg/h*, diâmetro do rolo de 800 mm, largura de trabalho 3300 mm
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado (opcional)
- Aquecimento uniforme do berço: queimador de gás modulador (opcional)
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho

* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 50 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.

Código EAN: 4002516076339 / Número de material: 11035150 /
Número de material antigo: 53803335D

Construção e modelo	
Modelo	Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás
Linha	Profissional
Revestimento exterior	Cinza-ferro
Diâmetro do rolo em mm	800
Largura de trabalho em mm	3300
Material do berço	Aço (LACO)
Revestimento da calandra	Revestimento de lamelas (opç.), Enrolamento de mola redonda
Pano da calandra	Pano ARAMID (opção), Tecido em poliéster
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para hospitais	•
Dados de potência	
Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h	250,0
Comando	
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor Touch (opcional)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min.	3,0
Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min.	12,0
Idiomas do visor configuráveis	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Gás
Ligação elétrica	3N AC 400-440V 50HZ
Potência de aquecimento a gás em kW	140,00
Potência total em kW	6,32
Fusível em A	40
Tensão especial (Opção)	•
Transportador de calor	
Bomba de circulação de óleo	•
Conteúdo de óleo em l	60
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura em mm	1615
Medida exterior, largura em mm	4540
Medida exterior, profundidade em mm	2115
Medida exterior, altura bruta em mm	1700
Medida exterior, largura bruta em mm	4600
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1900
Peso líquido em kg	3400
Peso bruto em kg	3430
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	70 dB(A) re 20 µPa

D 800-3300 [G] LACO

Calandra a gás

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 3300 mm.



Código EAN: 4002516076339 / Número de material: 11035150 /
Número de material antigo: 53803335D

Equipamento	
Queimadores a óleo (opcional)	•
Conjunto de gás (opcional)	•
Válvula de 3 vias (opcional)	•
Queimador modular incl. comando CLP (opcional)	•
Mesa de saída prolongada (opção)	•
Dispositivo automático para proteção dos dedos/proteção de dedos	•
Pedal de comutação (opcional)	•
Cintas de introdução perfuradas com função de sucção (opção)	•
Cintas de introdução sincronizadas (opção)	•
Mesa de introdução (opcional)	•
Introdução de grampo Easy-Clamp (opcional)	•
Desenrolador de roupa	•
Monitorização do desenrolador de roupa (opção)	•
Caixa para roupa	•
Retorno de roupa (opção)	•
Cobertura	•
Função de pausa	•
Berço soldado a laser, flexível	•
Berço Air-Stream (opcional)	•
Botão seletor rotativo para duas temperaturas (opção)	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Possibilidades de ligação	
Máquina de alimentação (opcional)	•
Dobragem (opcional)	•
Normas e certificados	
CE	•