


D 800-2500 [EL] LACO

Calandra elétrica

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 2500 mm.



- Rendimento de 200.0 kg/h*, diâmetro do rolo de 800 mm, largura de trabalho de 2500 mm
- Preciso e adaptável: berço flexível, soldado a laser
- 25 % mais rendimento da calandra: berço Air-Stream patenteado(opcional)
- Aquecimento uniforme do berço: sistema circulatório a óleo eficiente
- Muitas possibilidades: equipamento opcional do aparelho

* Dados de rendimento conforme a DIN 11 902, com 50 % de humidade residual: o rendimento real da calandra alcançável depende das condições gerais como, por exemplo, tipo de roupa e a experiência do pessoal.


Código EAN: 4002516076391 / Número de material: 11035280 /
Número de material antigo: 53802505D

| Construção e modelo | |
|--|---|
| Modelo | Entrada de roupa pela frente, saída de roupa por trás |
| Linha | Profissional |
| Revestimento exterior | Cinzentos-ferro |
| Diâmetro do rolo em mm | 800 |
| Largura de trabalho em mm | 2500 |
| Material do berço | Aço (LACO) |
| Revestimento da calandra | Revestimento de lamelas (opc.), Enrolamento de mola redonda |
| Pano da calandra | Tecido em poliéster, Pano ARAMID (opção) |
| Aplicação | |
| Adequado para hotelaria e restauração | • |
| Adequado para lares de idosos e casas de repouso | • |
| Adequado para lavandarias e engomadorias | • |
| Adequado para hospitais | • |
| Dados de potência | |
| Rendimento máximo da calandra com 50% de humidade residual em kg/h | 200,0 |
| Comando | |
| Tipo de comando | Botão seletor rotativo |
| Visor Touch (opcional) | Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option) |
| Velocidade mínima da calandra, regulável em m/min. | 3,0 |
| Velocidade máxima da calandra, regulável em m/min. | 12,0 |
| Idiomas do visor configuráveis | • |
| Ligação elétrica padrão | |
| Tipo de aquecimento | Elétrico |
| Ligação elétrica | 3N AC 400-440V 50HZ |
| Potência de aquecimento elétrica em kW | 75,00 |
| Potência total em kW | 81,32 |
| Fusível em A | 125 |
| Tensão especial (Opção) | • |
| Transportador de calor | |
| Bomba de circulação de óleo | • |
| Conteúdo de óleo em l | 100 |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura em mm | 1615 |
| Medida exterior, largura em mm | 3740 |
| Medida exterior, profundidade em mm | 2115 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 1700 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 3800 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 1900 |
| Peso líquido em kg | 2800 |
| Peso bruto em kg | 2830 |

D 800-2500 [EL] LACO

Calandra elétrica

com saída de roupa pela parte traseira e uma largura funcional de 2500 mm.



Código EAN: 4002516076391 / Número de material: 11035280 /
Número de material antigo: 53802505D

| Nível de emissões | |
|--|--------------------|
| Nível de ruído no local de trabalho | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Equipamento | |
| Mesa de saída prolongada (opção) | • |
| Proteção automática de dedos/proteção de dedos | • |
| Pedal de comutação (opcional) | • |
| Cintas de introdução perfuradas com função de sucção (opção) | • |
| Mesa de introdução (opcional) | • |
| Introdução de grampo Easy-Clamp (opcional) | • |
| Desenrolador de roupa | • |
| Caixa para roupa | • |
| Retorno de roupa (opção) | • |
| Cobertura | • |
| Função de pausa | • |
| Berço soldado a laser, flexível | • |
| Berço Air-Stream (opcional) | • |
| Interruptor de paragem de emergência | • |
| Botão seletor rotativo para duas temperaturas (opção) | • |
| Acessórios independentes do aparelho | • |
| Possibilidades de ligação | |
| Máquina de alimentação (opcional) | • |
| Dobragem (opcional) | • |
| Normas e certificados | |
| CE | • |