

APH 510 PRT 110  
 Impressora de protocolo  
 para impressão de protocolos dos processos.



- Impressora Dotmatrix com fita de cor
- Compatível com todas as máquinas de lavar e desinfetar Miele

Código EAN: 8809166679332 / Número de material: 11053310 /  
 Número de material antigo: 68817004D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar arrastadeiras	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Categoria do produto</b>	
Documentação do processo/dos dados operacionais/ comunicação	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Cor	Preto
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de lâminas	•
Reprocessamento de butirómetros	•
Reprocessamento de frascos de farmácia/infusão	•
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de biberões	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocos	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos ortopédicos	•

APH 510 PRT 110

Impressora de protocolo

para impressão de protocolos dos processos.



Código EAN: 8809166679332 / Número de material: 11053310 /

Número de material antigo: 68817004D

Reprocessamento de hastes intramedulares/brocas intramedulares •

Reprocessamento de tabuleiros/bandejas •

Reprocessamento de cestos de rede •

Reprocessamento de provetas graduadas •

Reprocessamento de recipientes, p. ex., depósitos de cal sodada •

Reprocessamento das arrastadeiras e dos urinóis •

Reprocessamento de diversos utensílios •

#### Ligação elétrica padrão

Número de fases 1

Neutro N

AC/DC AC

Tensão em V 200-240

Frequência em Hz 50-60

Potência total em kW 0,00

Fusível em A 0

#### Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm 157

Medida exterior, largura líquida em mm 160

Medida exterior, profundidade líquida em mm 239

Medida exterior, altura bruta em mm 210

Medida exterior, largura bruta em mm 265

Medida exterior, profundidade bruta em mm 285

Peso líquido em kg 3,35

Peso bruto em kg 3,81

#### Normas e certificados

CE •