

PWM 908 [EL DV]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, com aquecimento elétrico, com válvula de esgoto e programas específicos para grupos-alvo. Rendimento de 8.0 kg em 49 min .



- Volume do tambor de 73 l, capacidade de carga 8.0 kg
- Testado para utilização intensiva: qualidade Miele única
- Máximo conforto de utilização com visor a cores completamente tátil: M Touch Flex
- 22 % menos de consumo de água e 28 % menos de consumo de energia*
- Ligada de forma sustentável via Wi-Fi

* Com base no programa 60° para roupa de cor com ligação à água quente, em comparação com o modelo anterior.

Código EAN: 4002516121626 / Número de material: 11086820 / Número de material antigo: 51908451IB

Construção e modelo	
Modelo	Máq.carga frontal, coluna
Linha	Desempenho Plus
Frente	Aço inoxidável
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga em kg	8,0
Volume do tambor em l	73
Abertura da porta [Ø] em mm	300
Ângulo de abertura da porta em graus	167
Batente da porta	à direita
Motor síncrono isento de manutenção	•
Tambor com estrutura de favos com parede traseira do tambor perfurada	•
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lavandaria	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Higiene testada	•
Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg	6,40
Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg	0,13
Consumo de água específico com ligação à água quente em l/kg	6,00
Consumo energético específico com ligação à água quente em kWh/kg	0,06
Consumo de água com ligação de água fria em l	51,0
Consumo energético com ligação de água fria em kWh	1,05
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	59
Consumo de água com ligação de água quente em l	48,0
Consumo energético com ligação de água quente em kWh	0,50
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água quente	49
Humidade residual com lavagem a frio em %	48

PWM 908 [EL DV]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, com aquecimento elétrico, com válvula de esgoto e programas específicos para grupos-alvo. Rendimento de 8.0 kg em 49 min .



Código EAN: 4002516121626 / Número de material: 11086820 /
Número de material antigo: 51908451IB

Humidade residual com lavagem a quente em %	45
Velocidade de centrifugação em rpm.	1600
Fator g	704
Horas de funcionamento testadas	30000
Comando	
Tipo de comando	M Touch Flex
Programabilidade	Programável
Pré-seleção de início máx. em h	96
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idioma selecionável a qualquer momento	•
Dosagem	
Gaveta de detergentes	3 compartimentos
CapDosing	•
Adaptador de dosagem flexível (opcional)	•
Opções de ligação máximas para bombas doseadoras [quantidade]	6
Sensor de nível de vazio	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	2N~ 400V 50HZ
Potência de aquecimento em kW	5,30
Potência total em kW	5,50
Fusível em A	16
Possível variante de tensão 1	
Ligação elétrica	230V~
Potência de aquecimento em kW	2,65
Potência total em kW	2,85
Fusível em A	16
Ligação à água/descarga da água	
Água fria [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Água quente [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Válvula de esgoto	DN 70
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	850
Medida exterior, largura líquida em mm	605
Medida exterior, profundidade líquida em mm	714
Medida exterior, altura bruta em mm	940
Medida exterior, largura bruta em mm	660
Medida exterior, profundidade bruta em mm	768
Peso líquido em kg	103,0
Peso bruto em kg	107
Carga máxima no piso em N/m ²	2820
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	1,00
Equipamento	
Monitorização do desequilíbrio tridimensional	•
Amortecedor profissional	•
Cruzeta resistente de aço inoxidável	•

PWM 908 [EL DV]

Máquina de lavar roupa, Pequeno Gigante, com aquecimento elétrico, com válvula de esgoto e programas específicos para grupos-alvo. Rendimento de 8.0 kg em 49 min .



Código EAN: 4002516121626 / Número de material: 11086820 /
Número de material antigo: 51908451IB

Enxaguamento desinfetante	•
EcoSpeed	•
Alisar extra	•
Tecnologia das pás elevatórias eficiente	•
Monitorização da temperatura	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Caudalímetro	•
Iluminação do tambor LED, Classe 1	•
Canal de comunicação	•
Adicionar mais roupa	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Taxa de reciclagem em %	95
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Módulo LAN/Wi-Fi (opção)	•
WiFiConn@ct	•
Normas e certificados	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•