

PDR 507 [EL]

Secador de saída de ar Profissional, Pequeno Gigante, com aquecimento elétrico com tempos do programa particularmente curtos. Rendimento de 7.0 kg em 37 min.



- Volume do tambor de 130.00 l, capacidade de carga 7.0 kg
- Testado para utilização intensiva: qualidade Miele única
- Painel linguisticamente neutro com botão seletor rotativo: M Select
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry

C

Código EAN: 4002516121138 / Número de material: 11086990 /
Número de material antigo: 52507452IB

Construção e modelo	
Modelo	Máq.carga frontal, coluna
Linha	Performance
Frente	Aço inoxidável
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga em kg	7,0
Volume do tambor em l	130,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	370
Ângulo de abertura da porta em graus	167
Batente da porta	à esquerda
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadorias	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para uso doméstico	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•
Dados de potência	
Potência de evaporação máxima em l/h	5,50
Consumo energético específico em kWh/kg	0,50
Consumo energético específico em Algodão/Secagem normal com humidade residual de 48% em kWh/kg	0,50
Consumo energético específico em Tecido misto/Secagem normal com humidade residual de 40% em kWh/kg	0,42
Tempo de funcionamento do programa em min.	37
Tempo de funcionamento do programa Algodão/Secagem normal com humidade residual de 48% em min.	37
Tempo de funcionamento do programa Tecido misto/Secagem normal com humidade residual de 40% em min.	32
Comando	
Tipo de comando	M Select
Programabilidade	Programável
Comando do programa	Comando humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•

PDR 507 [EL]

Secador de saída de ar Profissional, Pequeno Gigante, com aquecimento elétrico com tempos do programa particularmente curtos. Rendimento de 7.0 kg em 37 min.



Código EAN: 4002516121138 / Número de material: 11086990 /
Número de material antigo: 52507452IB

Indicação da sequência do programa	•
Painel com símbolos facilmente compreensíveis	•
Idioma selecionável a qualquer momento	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N~ 400V 50/60HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	6,14
Potência total em kW	6,40
Fusível em A	10
Possível variante de tensão 1	
Ligação elétrica	230V~ 50/60HZ
Potência de aquecimento em kW	2,99
Potência total em kW	3,24
Fusível em A	16
Possível variante de tensão 2	
Ligação elétrica	3~ 230V 50/60HZ
Potência de aquecimento em kW	6,14
Potência total em kW	6,40
Fusível em A	16
Dimensões e peso da máquina de secar roupa	
Medida exterior, altura líquida em mm	850
Medida exterior, largura líquida em mm	605
Medida exterior, profundidade líquida em mm	717
Medida exterior, altura bruta em mm	940
Medida exterior, largura bruta em mm	660
Medida exterior, profundidade bruta em mm	820
Peso líquido em kg	51,5
Peso bruto em kg	57
Carga máxima no piso em N/m ²	920
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	0,76
Equipamento	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de grande dimensão	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
Função Delicado	•
Canal de comunicação	•
Cesto para secador (opção)	•
Iluminação do tambor	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética	C
Consumo de energia anual em kWh	546
Ruído no programa padrão Algodão Secagem normal com carga completa em dB(a)	66
Tempo de funcionamento no programa padrão em min.	48
Princípio de funcionamento	Saída de ar
Capacidade de carga em kg	7,0

PDR 507 [EL]

Secador de saída de ar Profissional, Pequeno Gigante, com aquecimento elétrico com tempos do programa particularmente curtos. Rendimento de 7.0 kg em 37 min.



Código EAN: 4002516121138 / Número de material: 11086990 /
Número de material antigo: 52507452IB

Possibilidades de ligação

Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção)	•
Módulo LAN/Wi-Fi (opção)	•
WiFiConn@ct	•

Normas e certificados

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•